

ClickShare C-10

Fluidifier la présentation dans les salles de réunion de moyennes et grandes dimensions



- **Compatibilité BYOD complète**
- **Partage de contenu transparent grâce au bouton ou à l'application de bureau**
- **Sécurité renforcée, connectée et gérée dans le Cloud**
- **Interactivité complète avec TouchBack, tableau noir, annotation**
- **Fourni avec un Button**

Grâce à la technologie, les participants aux réunions peuvent être engagés, inspirés et actifs. ClickShare C-10 ajoute des fonctionnalités interactives au BYOD complet, pour faciliter les présentations sans fil dans les salles de réunion de moyennes et grandes dimensions. Cette plateforme de présentation sans fil fluidifie vos réunions d'un seul clic avec le bouton ou l'application ClickShare, depuis n'importe quel ordinateur portable ou appareil mobile.

Découvrez les nouveautés de la dernière mise à jour de ClickShare

Partage complet de contenu BYOD

Avec ClickShare C-10, vous pouvez démarrer une réunion et afficher votre contenu à l'écran en quelques secondes. Quel que soit l'appareil que vous utilisez. Plug and Play avec le bouton ClickShare, qui fonctionne parfaitement sur PC ou Mac. Optez pour l'intégration des flux de travail avec l'application ClickShare sur ordinateur portable, appareil mobile ou tablette. Ou mettez en œuvre le Bring Your Own Device (BYOD) complet en résolution 4K : la duplication d'écran avec AirPlay, Google Cast et Miracast fonctionne parfaitement.

Tout le monde, y compris les invités, peut partager du contenu sans fil sur l'écran principal de la salle grâce à notre expérience de réunion en un clic. Deux utilisateurs peuvent partager côte à côte en résolution Full HD à l'écran. Aucun câble, aucun logiciel à télécharger, aucune formation nécessaire.

Bénéficiez de réunions interactives et créatives

Les utilisateurs de ClickShare C-10 peuvent bénéficier de fonctionnalités



interactives avancées, notamment une vue locale de l'écran de la salle, le choix de ce qui est partagé (plein écran ou une seule fenêtre), des annotations, un tableau noir et une prise en charge TouchBack qui permet aux utilisateurs de contrôler l'écran tactile dans la salle. Conçu spécialement pour rendre les réunions plus riches et plus dynamiques. C-10 fluidifie la collaboration hybride dans les réunions créatives, les séances de réflexion et les discussions en un seul clic.

Sécurité renforcée et intégration transparente

Conçu pour les déploiements en entreprise, le C-10 de qualité informatique vous propose des fonctions de sécurité avancées (certifiées ISO27001) et un grand nombre d'options de connectivité. Avec la plateforme XMS Cloud Management, vous bénéficiez de la gestion à distance des unités et d'analyses claires pour piloter votre lieu de travail numérique. Pour toute question pratique sur le déploiement sur le réseau de la gamme ClickShare, consultez notre assistance technique ou contactez votre interlocuteur Barco.

Favorisez la collaboration dans votre salle de réunion

Le ClickShare C-10 peut être utilisé de manière autonome ou en combinaison avec votre salle de conférence existante. Il procure aux réunions un partage de contenu sans fil simple en un clic. ClickShare complète la configuration de la salle et rend les présentations simples, aisées et sans fil. Conçu pour s'adapter parfaitement à votre entreprise et pour évoluer avec elle. Offrant une réelle flexibilité face à l'avenir, elle représente un investissement judicieux dans votre salle de réunion.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**CLICKSHARE C-10**

Spécifications générales	
Systèmes d'exploitation	Windows 8/8.1/10/11 macOS 10.13 et versions ultérieures. Android 9 et versions ultérieures (application ClickShare)* iOS 12 et versions ultérieures (application ClickShare)*
Sorties vidéo	UHD 4 K (3 840*2 160) à 30 Hz. HDMI 1.4b
Sortie audio	HDMI
USB	1 port USB-A, 1 port USB-C
ClickShare Buttons	1
ClickShare App	Bureau et mobile
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
Nombre maximum de connexions simultanées (avec 32 Boutons et/ou Application)	
Niveau sonore	Max. 25 dBA à 0-30°C Max. 30 dBA à 30-40°C
Protocole d'authentification	WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X avec le bouton ClickShare en mode d'intégration réseau
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/g/n/ac et IEEE 802.15.1
Portée	Réglable avec modulation de la force du signal, max. 30 m (100 pi) entre le bouton ClickShare et la ClickShare Base Unit Bande de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Connexions	1 port Ethernet LAN 1 Gbit 1 port USB-C 2.0 (à l'avant) ; 1 port USB-A 2.0 (à l'avant)
Plage de température	Fonctionnement : 0°C à +40°C (+32°F à +104°F) Max : 35°C (95°F) à 3 000 m Stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F)
Humidité	Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	Verrouillage Kensington
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Oui
Room Dock (peripheral support)	Non
Visualisation locale	Oui
Connexion réseau	LAN et Wi-Fi
Management and reporting	Oui
Garantie	Garantie standard d'un an. Garantie de cinq ans avec SmartCare
*	* selon la configuration, disponible dans les futures mises à jour de microcode
Dimensions de la Base Unit ClickShare	
Dimensions (H x l x P)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Alimentation	Prise standard 110/220 VCA
Consommation électrique	Fonctionnement : 5-10 W, 24 W max.
Poids	900 g

Crée le : 22 Mar 2022

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.