


Plusrite PDXL-4500-B



Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Barco.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**PLUSRITE PDXL-4500-B**

| | |
|-------------------------|-------------|
| Fournisseur | Plusrite |
| Références fournisseurs | PDXL-4500-B |
| Heures garanties | 1 000 |

Créé le : 19 Jul 2019

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.