

CSC Base Unit

Station de base sans fil ClickShare



Bien qu'elle ne soit pas toujours visible, la ClickShare Base Unit est le cerveau du système ClickShare. Cette unité de traitement reçoit le flux émis par les Boutons via un réseau sans fil et garantit sa reproduction correcte.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**CSC BASE UNIT**

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids | 2,6 kg/5,75 lb |
| Dimensions (H x l x P) | 181 mm (antennes incluses) x 260 mm x 276 mm (min.) / 7,125" (antennes incluses) x 10,236" x 10,9" (min.) |
| Alimentation | 100-240 V 50-60 Hz 0,75-3 A |
| Consommation électrique | Arrêt : 2,5 W Fonctionnement (type) : 20 W Maximum : 35W |

Crée le : 07 May 2021

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.