


OverView IVD5521

Mur vidéo LCD 55" à affichage quasi-continu pour applications sur murs vidéo composés de modules



- Haute luminosité
- Très fiable
- Étalonnage automatique Sense X
- Optimisé pour un contenu sur arrière-plan blanc

L'OverView IVD5521 de Barco est un écran LCD de 55 pouces à hautes performances offrant une luminosité élevée (700 cd/m² type). Il est destiné aux applications de murs d'images en mosaïque. Avec son encadrement extrêmement fin de seulement 3,5 mm (0,14 pouces), ses superbes couleurs, son uniformité et son angle de vision large, l'OverView IVD5521 franchit un nouveau cap sur le plan des performances visuelles des murs d'images LCD.

Un refroidissement optimal pour une durée de vie plus longue

Son système de gestion thermique contrôlé par un capteur de température haut de gamme utilise des ventilateurs silencieux pour garantir, en permanence, un refroidissement optimal, allongeant ainsi la durée de vie du rétroéclairage. Innovations et faible consommation d'énergie permettent à cet écran d'offrir une qualité d'image optimale pour un coût total de possession réduit au minimum.

Économies grâce à un étalonnage automatique de la luminosité et des couleurs

Les différents écrans qui composent un mur d'images LCD en mosaïque doivent tous être parfaitement équilibrés sur le plan des couleurs et de la luminosité. Un étalonnage régulier est donc essentiel. En sa qualité de pionnier et de fabricant exclusif, Barco présente son système d'étalonnage automatique des couleurs et de la luminosité Sense X. Ce système vous permet d'étalonner l'ensemble du mur d'images en quelques minutes, sans nécessiter de capteur externe ou une quelconque intervention manuelle.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**OVERVIEW IVD5521**

Panel	
LCD technology	IPS
Screen haze	44%
Resolution	Full HD (1920 x 1080)
Backlight	Direct LED
Aspect ratio	16:9
Pixel density	40 dpi
Refresh rate	60 Hz
Luminance	700 cd/m ² (typ.)
Contrast	1400:1 (typ.) 500000:1 (dynamic)
Viewing angle	H 178° V 178°
White point	10,000 K
Calibration	Sense X automatic color and brightness calibration
Backlight lifetime	60,000 h (typ)
MTBF	100,000 h (half brightness)
Cooling	Ultra low noise fans
Operating temperature	0-40°C
Operating humidity	10-80% non-condensing
Dust filters	ISO 14644-1 ISO class 8
Storage temperature	-20°C-60°C
Storage humidity	5-95% non-condensing
Dimensions	
Dimensions	1213.5 x 684.3 x 99.0 mm 47.8" x 26.8" 3.9"
Active screen diagonal	54.6" (1388 mm)
Active screen area	1210 mm x 680 mm 47.63" x 26.79"
Weight	29.2 kg 64.4 lbs
Total bezel width (two adjacent displays)	3.5 mm 0.14"
Connectivity	
DVI	2 inputs
DisplayPort	1 input/output
HDMI	1 input
USB	1 input (USB 2.0)
Ethernet port	2
HDCP	Yes
OPS Open Pluggable Specification	Yes
Remote control	External dongle with approx. 1m 3.5mm Stereo Male to IR Receiver
Power	
AC input voltage	100-240 VAC, 50-60 Hz
Power consumption	Typ. 190 W Max. 275 W
Heat dissipation	Typ. 648 BTU/h Max. 887 BTU/h
EnergyStar	Full wall EnergyStar

Crée le : 24 Sep 2018

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.