

# Lentille CR zoom grand angle (haute résolution) (EN43)

1,12 – 1,58 : 1 (WUXGA) / 1,2 – 1,7 : 1 (WQXGA et 4K UHD)  
pour F80 (nécessite la série d'adaptateurs de lentille FLD)



## Ratio de projection

- SX+ 1,20-1,70:1
- 1080 / WUXGA 1.12-1.58:1
- Panorama / WQXGA 1.20-1.70:1
- F80 : 1,68 – 2,38 : 1 (WQXGA/4K UHD) (Le F80 requiert l'adaptateur de lentille FLD / FLD+)

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES****LENTILLE CR ZOOM GRAND ANGLE (HAUTE RÉOLUTION) (EN43)**

---

Working F/#	F 2.4-2.7 Motorized Iris F# 2.4-6.5
Zoom ratio	1.42 Motorized zoom and focus
Focal length	23.95-34.02 mm
Focus Range	1.5-15 m
Custom focus range	Extended focus range is available, please contact sales for details
Weight	2.84 kg
Throw Ratio	DMD chip <ul style="list-style-type: none"><li>■ WQXGA 1.2-1.7:1</li><li>■ 1080p /WUXGA 1.12-1.58 :1</li><li>■ SXGA+ 1.2-1.7:1</li></ul>

---

Image size tolerance +/-2%

Crée le : 08 Aug 2018

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur [www.barco.com](http://www.barco.com).