

# Lentille CR zoom standard (haute résolution) (EN41)

1,58 – 2,33 : 1 (WUXGA) / 1,7 – 2,5 : 1 (WQXGA et 4K UHD)  
pour F80 (nécessite la série d'adaptateurs de lentille FLD)



## Ratio de projection

- SXGA+ 1,71-2,52:1
- 1080 / WUXGA 1.58-2.33:1
- Panorama / WQXGA 1.70-2.50:1
- F80 : 2,38 – 3,51 : 1 (WQXGA/4K UHD) (Le F80 requiert l'adaptateur de lentille FLD / FLD+)

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES****LENTILLE CR ZOOM STANDARD (HAUTE RÉOLUTION) (EN41)**

---

<b>Working F/#</b>	F 2.1-2.5 Motorized Iris F# 2.1-6.5
<b>Zoom ratio</b>	1.47 Motorized zoom and focus
<b>Focal length</b>	33.7-49.54 mm
<b>Focus Range</b>	Standard: 1.5m – 15m
<b>Custom focus range</b>	Extended focus range is available, please contact sales for details
<b>Weight</b>	2.54 kg
<b>Throw Ratio</b>	DMD chip <ul style="list-style-type: none"><li>■ WQXGA 1.7-2.5 :1</li><li>■ 1080p /WUXGA 1.58-2.33 :1</li><li>■ SXGA+ 1.71-2.52:1</li></ul>

---

Image size tolerance +/-2%

Crée le : 09 Mar 2018

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur [www.barco.com](http://www.barco.com).