

# CR/CN grand angle fixe (haute résolution) (EN47)

0.61:1 (WUXGA) / 0.65:1 (WQXGA et 4K UHD) pour F80 (nécessitant une assistance extérieure personnalisée)



Plage de mise au point 0,5-4,0 m

Ratio de projection

- SX+ 0,66:1
- 1080 / WUXGA 0,61:1
- Panorama / WQXGA 0,65:1
- F80 : 0,91 : 1 (WQXGA/4K UHD) (Le F80 requiert l'adaptateur de lentille FLD / FLD+ et une assistance tierce personnalisée est nécessaire)

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES****CR/CN GRAND ANGLE FIXE (HAUTE RÉOLUTION) (EN47)**

---

<b>Working F/#</b>	F 2.1 Motorized Iris F# 2.1-6.0
<b>Zoom ratio</b>	No zoom Motorized focus
<b>Focal length</b>	12.6 mm
<b>Focus Range</b>	Optical Performance 0.5-4.0 m
<b>Custom focus range</b>	Extended focus range is available, please contact sales for details
<b>Weight</b>	5.4 kg
<b>Throw Ratio</b>	DMD chip <ul style="list-style-type: none"><li>■ WQXGA 0.65:1</li><li>■ 1080p/WUXGA 0.65:1</li><li>■ SXGA+ 0.65:1</li></ul>

---

Image size tolerance +/-5%

Crée le : 09 Mar 2018

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur [www.barco.com](http://www.barco.com).