

FLD+ 2.5 – 4.6 (EN44)

2,33 – 4,3 : 1 (WUXGA) / 2,5 – 4,6 (WQXGA) pour F70 et F90 3,51 – 6,45 : 1 (WQXGA et 4K UHD) pour F80 (nécessite la série d'adaptateurs de lentille FLD)



Ratio de projection

- SX+ 2,50-4,60:1
- 1080 / WUXGA 2.33-4.30:1
- Panorama / WQXGA 2.50-4.60:1
- F80 : 3,51 – 6,45 : 1 (WQXGA/4K UHD) (le F80 requiert l'adaptateur de lentille FLD / FLD+)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**FLD+ 2.5 – 4.6 (EN44)**

F/# actif	F 2.1-2.93 Diaphragme motorisé F# 2.1-6.5
Rapport de zoom	1,85 Mise au point et zoom motorisés
Distance focale	49,52-91,6 mm
Plage de mise au point	Performances optiques 2,5-25 m Mécanique 2,0-40 m
Plage de mise au point personnalisée	Plage de mise au point étendue disponible, veuillez contacter notre service commercial pour plus de détails
Poids	3,08 kg
Ratio de projection	Puce DMD <ul style="list-style-type: none">■ WQXGA 2,50-4,60 :1■ 01080p /WUXGA 2,33-4,3 : 1■ SXGA+ 2,5-4,60 :1
	Tolérance de taille d'image +/-2%

Crée le : 09 Mar 2018

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.