

# Zoom rapport long EN16

4,1 - 7,1:1 (SX+) / 3,8 - 6,5 : 1 (WUXGA)



Plage de mise au point : 4 - 40 m

Ratio de projection

- SX+ 4,10-7,10:1
- 1080 / WUXGA 3,80-6,50:1

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES****ZOOM RAPPORT LONG EN16**

---

<b>F/# actif</b>	F 2.1-2.66 Diaphragme motorisé F# 2.1-6.5
<b>Rapport de zoom</b>	1,74 Mise au point et zoom motorisés
<b>Distance focale</b>	78,3-136,2 mm
<b>Plage de mise au point</b>	Standard : 4 m – 40 m
<b>Plage de mise au point personnalisée</b>	Plage de mise au point étendue disponible, veuillez contacter notre service commercial pour plus de détails
<b>Poids</b>	2,5 kg
<b>Ratio de projection</b>	Puce DMD <ul style="list-style-type: none"><li>■ 1080p /WUXGA 3,8-6,5:1</li><li>■ SXGA+ 4,1-7,1:1</li><li>■ 720p 4,5-7,8,1</li><li>■ XGA 5,6-9,7:1</li></ul>

---

Tolérance de taille d'image +/-5 %

---

**Créé le : 21 Jan 2018**

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur [www.barco.com](http://www.barco.com).