


# UDX-U45LC

Projecteur au phosphore laser adapté aux grands espaces DLP 3 puces UXGA  
45 000 lumens



- Des expériences époustouflantes grâce à des images ultra lumineuses
- Même format, plus de lumens
- Réduction du temps d'installation et d'expédition
- Source lumineuse au phosphore laser pour des coûts réduits
- Fonctionnement 24h/24, 7j/7

La gamme UDX vous offre une expérience époustouflante et une réduction du temps d'installation et d'expédition, avec à la clé une baisse très nette des coûts. Les projecteurs laser UDX avec refroidissement intégré sont les plus compacts et lumineux du marché. Vous profitez d'images 4K fiables et ultra-précises, quel que soit le type d'événement et de site.

L'UDX-U45LC présente une résolution UXGA et une sortie lumineuse de 45 000 lumens ISO pour diffuser des images exceptionnelles avec des couleurs précises à tout moment. La fonctionnalité Constant Light Output (CLO) garantit également la tranquillité d'esprit en fournissant luminosité et couleur constantes sur la durée. La plateforme UDX offre le plus grand spectre de couleurs du marché. Sans compromis sur la luminosité, la qualité de couleur de l'UDX égale la qualité reconnue de la lampe au xénon et surpasse l'espace de couleur Rec. 709.

## Réduisez vos coûts avec la projection laser

Grâce à la source de lumière au phosphore laser, finis les coûts et la maintenance liés au remplacement des lampes, ainsi que le scintillement des images. La série UDX allie longue durée de vie et haute fiabilité pour réduire considérablement les temps d'arrêt. La conception compacte et robuste de l'UDX permet de réduire vos coûts d'expédition et de main-d'œuvre. Les composants modulaires peuvent être retirés rapidement afin de limiter le temps de réparation. Vous avez également la possibilité de réutiliser vos lentilles TLD+.

**Sélectionnez votre luminosité et votre résolution**



La fonction unique FLEX<sup>2</sup> vous permet de régler et verrouiller la luminosité et la résolution pour obtenir un rendu spécifique. Avec moins de projecteurs, il vous est possible de couvrir une plus large plage de niveaux de luminosité et de résolutions.

### **Un traitement plus rapide pour des images plus nettes**

La solution électronique 4K Barco Pulse offre une interface intuitive ainsi qu'un logiciel de contrôle flexible, ergonomique et intégré. Son traitement par étapes (SSP - Single Step Processing) permet d'obtenir des images plus nettes et réduire la latence.

### **Conçu pour le mapping 3D**

Avec le rapport d'aspect 4:3 haute résolution, l'UDX-45ULC est une solution abordable très bien adaptée au mapping 3D grâce à une luminosité élevée et des images de haute qualité.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES****UDX-U45LC**

Type de projecteur	Projecteur numérique DLP à trois puces UXGA
Technologie	DMD™ x3 0,96 po
Résolution	1,600 x 1,200
Luminosité	41 000 lumens (centre) / 39 500 lumens ANSI / 45 000 ISO
Taux de contraste	Plein champ 2200:1 / Barco Dyna Black 20000:1
Uniformité de la luminosité	95%
Rapport d'aspect	4:3
ScenergiX	Recouvrement horizontal et vertical des bords
Lentilles	TLD+ 0,37, 0,65-0,85, 0,8-1,16:1 ; 1,25-1,6:1 ; 1,5-2,0:1 ; 2,0-2,8:1 ; 2,8-4,5:1 ; 4,5-7,5:1 ; 7,5-11,5:1
Décalage de la lentille optique	Vertical entre - 100 % à + 130 %, selon l'objectif Horizontal jusqu'à +/- 40 %, selon l'objectif Zoom et mise au point motorisés (avec mémoire de la lentille sur les lentilles TLD) Décalage de la lentille motorisé (avec mémoire de position sur toutes les lentilles)
Correction des couleurs	P7
Source lumineuse	phosphore laser avec roue de phosphore inorganique
Durée de vie de la source lumineuse	20 000 h
Coupe-flux optique	Numérique
\$name	Deux sources simultanées
Orientation	360°
Cœur de processeur DLP™ scellé	standard
DMX 512	standard
WARP	Menu de réglage à l'écran à ajustement direct + Toolset
Traitement des images	Correction géométrique et de recouvrement d'images intégré
Correction majeure	Oui
Serveur web intégré	Oui
CLO (constant light output/sortie lumineuse constante)	Standard
3D	Lunettes actives (en option), circulaire passif (en option), double flash jusqu'à 200 Hz*
Entrées	HDBaseT simple ; HDMI 2.0 (HDCP2.2, HDR10) ; DP 1.2 (HDCP 1.3) ; Quad 3G/12G SDI / BarcoLink ULTRA
Entrées en option	Quad DP1.2/Fibre SFP

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES****UDX-U45LC**

Résolutions en entrée	NTSC jusqu'à 4K (4 096 x 2 160) taux de rafraîchissement : 24 Hz à 120 Hz 4K/4K UHD (4 096 x 2 160/3 860 x 2 400) à 240 Hz WQXGA (2 560 x 1 600)
horloge pixel max.	600 MHz
Outils logiciels	Projector Toolset + application Android + application iOS
Contrôle	XLR filaire + IR, RS-232, Wifi (en option), GSM (en option)
Connexion réseau	Connexion RJ-45 10/100 Base-T, Wifi (en option)
Alimentation électrique	120-160 V (alimentation réduite) / 200-240 V (+/-10 %), 20 A, 50-60 Hz
Consommation maximale	3 750 W
Niveau sonore (habituel à 25 °C/77 °F)	58 dB(A)
Température ambiante de fonctionnement	0-40 °C / 32-104 °F (réduction de la puissance > 35 °C)
Humidité (fonctionnement)	0-80 % (sans condensation)
Dissipation BTU	12,795
Dimensions (l x L x H)	660 x 830 x 350 mm/25,98 x 32,67 x 13,77 pouces
Dimensions à l'expédition	(P x L x H) 800 x 1,200 x 685 mm/31,49 x 47,24 x 26,96 pouces
Poids	92 kg (202 lb)/poids à l'expédition départ usine : 110 kg (242 lb)
Accessoires standard	Cordon d'alimentation, télécommande robuste par câble XLR/sans fil
Certifications	Conforme aux normes UL60950-1 et EN60950-1 ; conforme aux réglementations FCC, partie 15, Classe A et CE EN55032 Classe A, RohS
Garantie	3 ans

Crée le : 20 Jan 2023

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur [www.barco.com](http://www.barco.com).