

ClickShare CX-30

Une solution de conférence sans fil pour les salles de réunion et de conférence de petites et moyennes tailles



- **Compatibilité BYOD optimale**
- **Collaboration à distance**
- **Parfaite interactivité et modération (disponible dans la future mise à jour du microcode)**
- **Compatible avec votre appareil, votre plateforme de conférence et la marque de vos périphériques**
- **Sécurité renforcée**
- **Connexion et gestion dans le cloud**
- **Fourni avec deux Conferencing Buttons**
- **Collaboration à l'aide du Conferencing Button ou**

Pour que les réunions soient aussi productives que possible, les participants doivent se sentir impliqués et enthousiastes. La solution ClickShare CX-30 de Barco offre une solution de conférence sans fil transparente qui peut être utilisée sur n'importe quel appareil pour permettre à des équipes, où qu'elles se trouvent dans le monde, de participer à des réunions inclusives très productives, tant en termes d'idées que de sujets abordés. Compatible avec tout PC, ordinateur portable ou Mac fonctionnant sous Windows, Android ou iOS, ClickShare CX-30 peut transformer des salles de réunion de petite ou moyenne taille en installations de réunion et de conférence innovantes.

Découvrez les nouveautés de la dernière mise à jour de ClickShare

Échangez, discutez et collaborez avec des participants à distance au cours de réunions interactives grâce aux fonctionnalités d'assistance TouchBack (retour tactile), d'annotation et de tableau noir.

Organisez votre réunion n'importe où

Avec ClickShare CX-30, vous pouvez commencer une réunion réunissant des collègues et des parties prenantes du monde entier, où que vous soyez. Entièrement compatible BYOD (Bring Your Own Device), ClickShare CX-30 permet aux participants d'utiliser l'appareil de leur choix, qu'il s'agisse d'un ordinateur portable, d'une tablette ou même d'un smartphone, pour rejoindre instantanément une réunion depuis n'importe quel site ou salle.

Des réunions à distance tournées vers les technologies de



l'information

ClickShare CX-30 est un système de conférence sans fil entièrement intégré qui peut être mis en place et fonctionner en moins de sept secondes. Le ClickShare Wireless Conferencing Button et l'application ClickShare Collaboration facilitent et accélèrent l'ensemble du processus de partage de contenu, primordial quand le temps est compté, tandis que la nature triplement agnostique du ClickShare rend son utilisation possible par tout un chacun, sur n'importe quel appareil et avec tout type de périphérique. ClickShare CX-30 est entièrement compatible avec les appareils Windows, Mac, iOS et Android. Il peut également être utilisé avec n'importe quelle technologie de communications unifiées et avec toutes les marques de périphérique USB audiovisuels. Les utilisateurs du ClickShare CX-30 peuvent également bénéficier de fonctions interactives*, notamment la modération, la visualisation locale de l'écran de la salle, l'annotation et le tableau noir. L'assistance TouchBack permet pour sa part aux utilisateurs de contrôler l'écran tactile dans la salle. Avec le système de conférence sans fil ClickShare CX-30, les utilisateurs peuvent connecter l'appareil de leur choix. Ce système propose en effet des fonctionnalités axées sur les technologies de l'information, comme une sécurité renforcée au niveau de l'entreprise, une intégration transparente pour protéger les données et le réseau plus large de l'entreprise, ainsi qu'une plateforme XMS Cloud Management pour une gestion aisée des appareils et même des analyses pour une optimisation du système et des réunions. Pour toute question pratique sur le déploiement sur le réseau de la gamme ClickShare Conférence, consultez notre support technique ou contactez votre interlocuteur Barco

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**CLICKSHARE CX-30**

ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 5-10W, 24W Max
Weight	900 gr
General specifications	
Operating system	Windows 8/8.1/10, macOS 10.13 and higher. Android v9 and higher (ClickShare App)* iOS 12 and higher (ClickShare App)*
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz, HDMI 1.4b
Audio output	USB, HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Buttons	2
ClickShare App	Desktop & Mobile*
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz (DFS)
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (front); 1x USB Type A 2.0 (front)
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Yes*
Room Dock (peripheral support)	Yes
Local view & moderation	Yes*
Network connection	LAN & WiFi *
Management and reporting	Yes
Warranty	1 year standard, 5 years coverage via SmartCare
*	* depends on configuration, available in future firmware updates

Crée le : 14 Sep 2020

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.