

# NH-12

Network-centric, 1080p HD, 12,000 lumens three-chip DLP projector



**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES****NH-12**

Luminosité	12,000 center lumens (+/-10%)
Taux de contraste	2,000:1
Résolution	Full 1080p HD
Type de puce	Three-chip DLP
Lampe	2kW xenon
Durée de vie de la lampe (habituel)	750h warranted, max. 1000h
Poids	70kg (154.2lbs) net / 85kg (187.4lbs) shipping weight
Gamme de lentilles	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Décalage horizontal jusqu'à +/- 65 %</li><li>▪ Décalage vertical jusqu'à +/- 100 %</li></ul>
Entrées standard	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1x 5-BNC (RGBHV, RGBS or RGBsB)</li><li>▪ 1x composite video (BNC)</li><li>▪ 1x S-video (4-pin mini DIN)</li><li>▪ 1x DVI</li><li>▪ 1x VGA (D15)</li></ul>
Entrées en option	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ SD/HD-SDI output</li></ul>
Port de communication	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ RS-232 (on D9)</li><li>▪ IR or wired remote</li><li>▪ 10/100 Mb/s Ethernet (on RJ45)</li></ul>
Vidéo	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ PAL, SECAM and NTSC signals</li><li>▪ Composite, S-video, component or RGB formats</li><li>▪ All current HDTV standards (720i, 720p, 1080i, 1080p)</li></ul>
Données	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ All computer graphics formats up to QXGA at 75Hz</li><li>▪ Analog sources with a pixel clock of up to 270MHz</li><li>▪ DVI sources with a pixel clock of up to 165MHz</li></ul>
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ ETL60950 et EN60950</li><li>▪ Conformité CE</li><li>▪ Conforme aux normes CCC</li></ul>
Alimentation CA	200 -240 VAC / 50-60Hz
Consommation maximale	2,800 Watt / 9,560 BTU
Caractéristiques particulières	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Keystone and linearity correction</li><li>▪ Optional full geometry correction</li><li>▪ Sealed, liquid-cooled engine</li><li>▪ Desktop output including external source windows on DVI-D</li></ul>

Crée le : 24 Feb 2021

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur [www.barco.com](http://www.barco.com).