

ClickShare CX-20

Solution de conférence sans fil pratique pour petites salles de réunion et espaces collaboratifs



- **Compatibilité BYOD complète**
- **Collaboration à distance avec le bouton ou l'application de bureau**
- **Fonctionne avec votre appareil, votre plateforme de conférence et une large gamme de solutions audiovisuelles**
- **Sécurité renforcée, connectée et gérée dans le Cloud**

Aujourd'hui, les entreprises doivent miser sur une collaboration hybride et flexible, notamment pour les réunions organisées dans les petits espaces collaboratifs. C'est précisément ici qu'intervient Barco ClickShare CX-20. En stimulant l'innovation via des conférences sans fil sans soucis, ClickShare CX-20 fluidifie la collaboration hybride, en un seul clic.

Découvrez les nouveautés de la dernière mise à jour de ClickShare

Démarrer une réunion collaborative depuis votre appareil

ClickShare CX-20 permet d'organiser des conférences sans fil fluides d'un seul clic. Démarrer des réunions collaboratives hybrides depuis votre appareil n'a jamais été aussi simple ! Avec notre système de vidéoconférence sans fil indépendant, vous commencez une réunion hybride collaborative depuis votre ordinateur portable avec votre outil de conférence préféré, en moins de 7 secondes. Connectez-vous automatiquement aux équipements de salle tels que les caméras, microphones, speakerphones et barres de son pour gagner du temps et optimiser votre efficacité. La collaboration hybride devient plus fluide, en un seul clic. Pour les employés et les invités.

Collaborez exactement comme vous l'entendez

ClickShare CX-20 vous offre toute la liberté de collaborer comme vous le souhaitez. Connectez-vous en plug-and-play avec le bouton ClickShare et utilisez l'application ClickShare pour déployer des flux de réunion intelligents, basés sur l'intention, et rendre vos réunions plus intuitives et interactives. Avec l'un comme avec l'autre, vous profitez d'une expérience d'utilisation pratique et homogène. Bénéficiez de fonctionnalités utiles telles que la vue locale sur l'écran de la salle et l'intégration du calendrier.

ClickShare CX-20 est une solution indépendante compatible avec n'importe quelle



plateforme UC et une large gamme de périphériques USB. Des fonctionnalités supplémentaires, telles que la visualisation locale de l'écran de la salle, vous permettent d'optimiser votre expérience de réunion en un clic.

Optimisez vos réunions hybrides avec des flux de réunion plus intuitifs et intelligents via l'application ClickShare

Organisez des réunions fluides grâce aux flux de travail intelligents basés sur les intentions. Entrez, et vérifiez instantanément si la salle est réservée ou disponible. Vous vous connectez automatiquement à la configuration de la salle (détection de proximité à ultrasons PresentSense) ou vous branchez un bouton ClickShare. ClickShare vous attribue le statut d'organisateur ou de participant (HostFlow). Démarrez la réunion depuis votre calendrier personnel, en un seul clic (One-Click-Join). Partagez votre présentation, gardez un œil sur la vidéo des participants à distance, côte-à-côte (ConferenceView). Partagez tout l'écran ou une fenêtre d'application tout en maintenant la confidentialité de votre écran pour vos prises de notes. Et lorsque vous terminez l'appel, la salle de réunion se transforme en écran d'affichage numérique.

Sécurité renforcée et intégration fluide

Avec ses fonctionnalités innovantes, ClickShare Conference est idéal pour tous les environnements d'entreprise. ClickShare Conference s'intègre parfaitement à n'importe quel réseau, sans transiger sur la sécurité. Avec la plateforme XMS Cloud Management, vous profitez d'une gestion simplifiée des unités, d'une expérience utilisateur intuitive et d'analyses claires pour optimiser votre espace de travail digital.

Pour toute question pratique sur le déploiement réseau de la gamme ClickShare, consultez notre support technique ou contactez votre interlocuteur Barco.

Disponible dans plusieurs modèles, ClickShare est rapide à déployer dans n'importe quel type de salle de réunion.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**CLICKSHARE CX-20**

Dimensions de la Base Unit ClickShare	
Dimensions (H x l x P)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Alimentation	Prise standard 110/220 VCA
Consommation électrique	Fonctionnement : 5-10 W, 24 W max.
Poids	900 gr
Spécifications générales	
Systèmes d'exploitation	Windows 10 et versions ultérieures macOS 11 (BigSur) et versions ultérieures. Android 11 et versions ultérieures (application ClickShare) iOS 14 et versions ultérieures (application ClickShare)
Configuration système requise	Pour une expérience fluide avec Microsoft Teams ou Zoom. Configuration minimale : Processeur Dual Core Intel i3 / RAM 8 Go / Système d'exploitation : Windows 10 dernière version ou Mojave dernière version Recommandé : processeur 4-Core Intel i5 / 8 Go de RAM / système d'exploitation : Windows 10 dernière version ou Mac OS dernière version
Sorties vidéo	UHD 4 K (3 840*2 160) à 30 Hz. HDMI 1.4b
Sortie audio	USB, HDMI
USB	1 port USB-A, 1 port USB-C
ClickShare Buttons	1
ClickShare App	Bureau et mobile
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Nombre maximum de connexions simultanées (avec 32 Boutons et/ou Application)	
Niveau sonore	Max. 25 dBA à 0-30°C Max. 30 dBA à 30-40°C
Protocole d'authentification	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Portée	Max. 30 m (100 pi) entre le ClickShare Button et le ClickShare Base Unit Bande de fréquences 2,4 GHZ et 5 GHZ (DFS)
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Connexions	1 port Ethernet LAN 1 Gbit 1 port USB-C 2.0 (à l'avant) ; 1 port USB-A 2.0 (à l'avant)
Plage de température	Fonctionnement : 0°C à +40°C (+32°F à +104°F) Max : 35°C (95°F) à 3 000 m Stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F)
Humidité	Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	Verrouillage Kensington
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Wireless conferencing	via l'application ou le bouton
Visualisation locale	Visualisation locale de l'écran de la salle uniquement
Connexion réseau	LAN et WiFi *
Management and reporting	Oui
Garantie	Garantie standard d'un an. Garantie de cinq ans avec SmartCare

Crée le : 16 Dec 2022

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.