

ClickShare CX-20

Transformez les salles de réunion et les espaces collaboratifs de petites et moyennes tailles en espaces de conférence inspirants.



- **Compatibilité BYOD optimale**
- **Collaboration à distance**
- **Solution agnostique : fonctionne avec n'importe quelle technologie de communications unifiées et de collaboration, ainsi qu'avec une large gamme de périphériques audiovisuels, quel que soit l'appareil**
- **Sécurité renforcée**
- **Connexion et gestion dans le cloud**
- **Fourni avec un Conferencing Button**
- **Collaborez grâce au bouton ou à l'application**

Le ClickShare CX-20 de Barco répond aujourd'hui aux attentes du monde moderne de l'entreprise en termes de réunions : garantir une collaboration harmonieuse et une grande flexibilité, surtout pour les réunions d'équipes dans des espaces collaboratifs. En encourageant l'innovation créative grâce à la conférence sans fil, le ClickShare CX-20 peut rendre les réunions plus inspirantes et plus productives.

Découvrez les nouveautés de la dernière mise à jour de ClickShare

Démarrer une réunion collaborative depuis votre appareil

Avec ClickShare CX-20, démarrez plus facilement que jamais des réunions collaboratives à distance depuis votre appareil, et proposez ainsi une expérience de conférence immersive et transparente à l'ensemble des participants, qu'ils soient sur site, invités ou à distance. En moins de sept secondes, débutez votre conférence en combinant le logiciel de conférence de votre choix au bouton ou à l'application de bureau ClickShare Conferencing. Le CX-20 se connecte sans fil aux caméras, aux haut-parleurs et aux périphériques audio des salles de réunion, ce qui permet de gagner du temps et de maximiser l'efficacité.

Décidez de la façon dont vous souhaitez collaborer

ClickShare CX-20 vous offre une liberté et une souplesse exceptionnelles dans le choix des moyens et outils de collaboration. Sur PC, Mac ou sur les appareils mobiles, le bouton ClickShare Wireless Conferencing et l'application ClickShare offrent aux utilisateurs une expérience intuitive et homogène. En plus de sa compatibilité multi-appareils, le ClickShare CX-20 est également entièrement compatible avec la technologie de votre plateforme de conférence (UC) et une



large gamme de périphériques USB. Des fonctionnalités supplémentaires, telles que la visualisation locale de l'écran de la salle permettent d'optimiser l'expérience.

Sécurité renforcée et intégration transparente

Parfaitement adapté à tous les environnements d'affaires, le système de conférence sans fil ClickShare CX-20 est doté d'un ensemble de fonctionnalités exceptionnelles pour une sécurité accrue et une intégration transparente. ClickShare Conference permet une intégration sans problème avec n'importe quel réseau informatique. La plateforme XMS (Cloud) Management garantit pour sa part une gestion aisée des appareils, ainsi qu'une expérience utilisateur intuitive et des analyses claires pour tirer le meilleur parti de l'espace de travail numérique. Pour toute question pratique sur le déploiement sur le réseau de la gamme ClickShare Conference, consultez notre support technique ou contactez votre interlocuteur Barco.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**CLICKSHARE CX-20**

ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 5-10W, 24W Max
Weight	900 gr
General specifications	
Operating system	Windows 8/8.1/10. macOS 10.15 and higher. Android v11 and higher (ClickShare App) iOS 14 and higher (ClickShare App)
System requirements	For a smooth experience with Microsoft Teams or Zoom. Minimum: <ul style="list-style-type: none">■ Intel i3 dual-core processor■ 8GB RAM■ OS:<ul style="list-style-type: none">● Windows 10 latest build● Mojave latest build Recommended: <ul style="list-style-type: none">■ Intel i5 4-core processor■ 8GB RAM■ OS:<ul style="list-style-type: none">● Windows 10 latest build● Mac OS latest build
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Audio output	USB, HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Buttons	1
ClickShare App	Desktop & Mobile
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	32
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**CLICKSHARE CX-20**

Authentication protocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz (DFS)
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (front); 1x USB Type A 2.0 (front)
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Wireless conferencing	via App or Button
Local view	Local view of the room display only
Network connection	LAN & WiFi *
Management and reporting	Yes
Warranty	1 year standard. 5 years coverage via SmartCare

Crée le : 05 Jul 2021

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.