


Ushio 900W DXL-9BAF



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**USHIO 900W DXL-9BAF**

| | |
|----------|-------|
| Supplier | USHIO |
|----------|-------|

| | |
|------------------------|----------|
| Supplier order numbers | DXL-9BAF |
|------------------------|----------|

| | |
|----------------|------|
| Warranty hours | 3000 |
|----------------|------|

Créé le : 26 Jun 2019

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.