

ClickShare CSE-200+

Solution de collaboration sans fil pour un partage de contenu créatif, parfaite pour les déploiements en entreprise



- Jusqu'à deux utilisateurs à l'écran
- Partage de contenu depuis un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone
- Commutation fluide entre les sources avec et sans fil
- Fonctions de sécurité avancées
- Annotation, tableau noir et assistance TouchBack sur un support 4K
- Gestion centralisée
- Fourni avec deux Buttons

La créativité stimule les entreprises. Permettre des réunions créatives, des séances de réflexion et des discussions contribue à améliorer la collaboration en équipe et les résultats. Avec la solution de collaboration sans fil ClickShare, offrez aux membres de votre entreprise la possibilité de générer des idées sans effort et de collaborer efficacement.

Découvrez les nouveautés de la dernière mise à jour de ClickShare

Partage enrichi

Le système CSE-200+ offre une expérience de collaboration interactive dans les salles de réunion de taille moyenne. Deux personnes peuvent partager du contenu simultanément. Il suffit de brancher un périphérique USB (le ClickShare Button) sur un PC ou un Mac et de cliquer sur le bouton pour afficher le contenu de l'ordinateur sur le grand écran de la salle de réunion. Grâce à l'application ClickShare, vous pouvez aussi partager le contenu de votre ordinateur portable, de votre téléphone mobile ou de votre tablette. Assurez-vous que la dernière version du microcode est installée sur votre Base Unit pour bénéficier de la meilleure expérience avec l'application de bureau.

Pour promouvoir la créativité dans toute votre entreprise

Le CSE-200+ a été conçu pour des déploiements en entreprise. Doté d'une entrée HDMI pour l'équipement existant, d'une commutation facile entre les sources avec et sans fil, et de fonctionnalités de sécurité avancées, il offre une intégration complète au réseau, un large éventail de fonctionnalités d'interactivité, y compris l'annotation, le tableau noir et l'assistance TouchBack, sur un support 4K avec une gestion centralisée. Le CSE-200+ permet à deux personnes de partager simultanément du contenu sur l'écran central. Il favorise ainsi l'échange d'idées et la productivité dans votre entreprise.

Le système CSE-200+ a été conçu à l'aide de flux et processus certifiés ISO 27001.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**CLICKSHARE CSE-200+**

General specifications	
Operating system	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (ClickShare app) iOS 11, 12 & 13 (ClickShare app)
Video outputs	1x HDMI 1.4b
Video inputs	1x HDMI 1.2
Output resolution	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz
Input resolutions	1920x1080 @60Hz
Audio	Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm, S/PDIF
AirPlay Support	iOS 11, 12 & 13 / macOS 10.14, 10.15
Google Cast Support	Android 9, 10
Miracast support	Miracast R2 support on Windows 10
Frame rate	Up to 30fps*
Number of sources simultaneous on screen	2
Number of simultaneous connections	16
iPad, iPhone and Android compatibility	Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app
Extended desktop	Available for Windows, requires ClickShare Extension Pack.
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand-alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (back); 2x USB Type A 2.0 (back); 1x USB Type A 2.0 (front) Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Warranty	3 years standard
*Note	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	39mm x 200mm x 202mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 50W (max) Standby:
Weight	900 gr

Crée le : 06 Aug 2020

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.