

ClickShare C-5

Fluidifier la collaboration hybride dans les salles de réunion de petites et moyennes dimensions ainsi que dans les espaces collaboratifs



- **Compatibilité BYOD optimale**
- **Partage de contenu transparent**
- **Sécurité renforcée**
- **Connexion et gestion dans le cloud**
- **Collaborer avec l'application de bureau**

Un lieu de travail hybride nécessite une collaboration transparente et de la flexibilité pour partager facilement du contenu, à l'écran et à distance, même dans les plus petites salles de réunion de votre entreprise. ClickShare C-5 est la plateforme de présentation sans fil qui fluidifie vos réunions hybrides d'un seul clic.

Découvrez les nouveautés de la dernière mise à jour de ClickShare

Partagez facilement du contenu depuis votre appareil

Commencez une réunion en quelques secondes. Tout le monde, y compris les invités, peut partager du contenu sans fil sur l'écran principal de la salle en Full HD. D'un simple clic dans l'application ClickShare, depuis n'importe quel ordinateur portable (PC ou Mac) ou appareil mobile pour une meilleure intégration des flux de travail. Ou avec le bouton ClickShare si vous préférez une solution Plug and Play (vendu séparément). Aucun câble, aucune formation.

Avec la prise en charge intégrale du BYOD en résolution 4K, notre solution de présentation sans fil facilite l'expérience collaborative hybride dans toutes les salles de réunions de votre entreprise pour garantir la fidélité de votre contenu. Nous prenons en charge la duplication d'écran avec Airplay, GoogleCast et Miracast. Bénéficiez de fonctions de collaboration avancées comme l'affichage de l'écran de la salle sur votre appareil et choisissez de partager la totalité de l'écran ou une seule fenêtre.

Sécurité renforcée et intégration transparente

Conçu pour les déploiements en entreprise, le C-5 de qualité informatique vous propose des fonctions de sécurité avancées (certifiées ISO27001) et un grand nombre d'options de connectivité. Avec la plateforme XMS Cloud Management,



vous bénéficiez de la gestion à distance des unités et d'analyses claires pour piloter votre lieu de travail numérique. Pour toute question pratique sur le déploiement sur le réseau de la gamme ClickShare Conference, consultez notre support technique ou contactez votre interlocuteur Barco.

Développez la collaboration dans votre salle de conférence fixe actuelle

Le ClickShare C-5 peut être utilisé de manière autonome ou en combinaison avec votre salle de conférence existante. Il permet des réunions hybrides dans les salles de conférence Microsoft Teams, Zoom ou Webex existantes avec un partage de contenu sans fil simple d'un seul clic. ClickShare complète la configuration existante et fluidifie la collaboration hybride. Conçu pour s'adapter parfaitement à votre entreprise et pour évoluer avec elle. Offrant une réelle flexibilité face à l'avenir, elle représente un investissement des plus judicieux dans votre écosystème de salle de réunion ou de salle de conférence.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**CLICKSHARE C-5**

ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 5-10W, 24W Max
Weight	900 gr
General specifications	
Operating system	Windows 8/8.1/10, macOS 10.13 and higher. Android v9 and higher (ClickShare App)* iOS 12 and higher (ClickShare App)*
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz, HDMI 1.4b
Audio output	HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Buttons	0
ClickShare App	Desktop & Mobile
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	minimum 32
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (front); 1x USB Type A 2.0 (front)
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Room Dock (peripheral support)	No
Local view & moderation	Local view of the room display only
Network connection	LAN & WiFi
Management and reporting	Yes
Warranty	1 year standard, 5 years coverage via SmartCare
*	* depends on configuration, available in future firmware updates

Crée le : 06 Jul 2021

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.