

# ClickShare C-5

Fluidifier la présentation dans les salles de réunion de petites et moyennes dimensions ainsi que dans les espaces collaboratifs



- **Compatibilité BYOD complète**
- **Partage de contenu transparent grâce au bouton ou à l'application de bureau**
- **Sécurité renforcée, connectée et gérée dans le Cloud**

Votre lieu de travail nécessite une collaboration transparente et de la flexibilité pour partager facilement du contenu à l'écran, même dans les plus petites salles de réunion de votre entreprise. ClickShare C-5 est le système de présentation sans fil qui fluidifie vos réunions hybrides en un seul clic dans l'application ClickShare, depuis n'importe quel ordinateur portable ou appareil mobile.

Découvrez les nouveautés de la dernière mise à jour de ClickShare

## **Partagez facilement du contenu depuis votre appareil**

Commencez une réunion en quelques secondes. Tout le monde, y compris les invités, peut partager du contenu sans fil sur l'écran principal de la salle en Full HD. D'un simple clic dans l'application ClickShare, depuis n'importe quel ordinateur portable (Windows ou Mac) ou appareil mobile pour une meilleure intégration des flux de travail. Ou avec le bouton ClickShare si vous préférez une solution Plug and Play (vendu séparément). Aucun câble, aucune formation.

Avec la prise en charge intégrale du Bring Your Own Device (BYOD) en résolution 4K, notre solution de présentation sans fil facilite l'expérience collaborative dans toutes les salles de réunions de votre entreprise pour garantir la fidélité de votre contenu. Nous prenons en charge la duplication d'écran avec AirPlay, Google Cast et Miracast. Bénéficiez de fonctions de collaboration avancées comme l'affichage de l'écran de la salle sur votre appareil et choisissez de partager la totalité de l'écran ou une seule fenêtre.

## **Sécurité renforcée et intégration transparente**



Conçu pour les déploiements en entreprise, le C-5 de qualité informatique vous propose des fonctions de sécurité avancées (certifiées ISO27001) et un grand nombre d'options de connectivité. Avec la plateforme XMS Cloud Management, vous bénéficiez de la gestion à distance des unités et d'analyses claires pour piloter votre lieu de travail numérique. Pour toute question pratique sur le déploiement sur le réseau de la gamme ClickShare, consultez notre assistance technique ou contactez votre interlocuteur Barco.

### **Favorisez la collaboration dans les espaces collaboratifs ou les petites salles de réunion**

ClickShare C-5 peut être utilisé comme une solution autonome ou en combinaison avec la configuration existante de votre petite salle de réunion. Il permet des réunions hybrides dans les salles de conférence Microsoft Teams, Zoom ou Webex existantes avec un partage de contenu sans fil simple d'un seul clic. ClickShare complète la configuration de votre salle et rend les présentations aisées, simples et sans fil. Conçu pour s'adapter parfaitement à votre entreprise et évoluer avec elle. Offrant une réelle flexibilité face à l'avenir, elle représente un investissement judicieux dans votre salle de réunion.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES****CLICKSHARE C-5****Dimensions de la Base Unit ClickShare**

Dimensions (H x l x P)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Alimentation	Prise standard 110/220 VCA
Consommation électrique	Fonctionnement : 5-10 W, 24 W max.
Poids	900 g

**Spécifications générales**

Systèmes d'exploitation	Windows 8/8.1/10/11 macOS 10.13 et versions ultérieures. Android 9 et versions ultérieures (application ClickShare)* iOS 12 et versions ultérieures (application ClickShare)*
Sorties vidéo	UHD 4 K (3 840*2 160) à 30 Hz. HDMI 1.4b
Sortie audio	HDMI
USB	1 port USB-A, 1 port USB-C
ClickShare Buttons	0
ClickShare App	Bureau et mobile
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
<b>Nombre maximum de connexions simultanées (avec 32 Boutons et/ou Application)</b>	
Niveau sonore	Max. 25 dBA à 0-30°C Max. 30 dBA à 30-40°C
Protocole d'authentification	WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X avec le bouton ClickShare en mode d'intégration réseau
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/g/n/ac et IEEE 802.15.1
Portée	Réglable avec modulation de la force du signal, max. 30 m (100 pi) entre le bouton ClickShare et la ClickShare Base Unit Bande de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Connexions	1 port Ethernet LAN 1 Gbit 1 port USB-C 2.0 (à l'avant) ; 1 port USB-A 2.0 (à l'avant)
Plage de température	Fonctionnement : 0°C à +40°C (+32°F à +104°F) Max : 35°C (95°F) à 3 000 m Stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F)
Humidité	Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	Verrouillage Kensington
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Room Dock (peripheral support)	Non
Visualisation locale	Visualisation locale de l'écran de la salle uniquement
Connexion réseau	LAN et Wi-Fi
Management and reporting	Oui
Garantie	Garantie standard d'un an. Garantie de cinq ans avec SmartCare
*	* selon la configuration, disponible dans les futures mises à jour de microcode

Crée le : 22 Mar 2022

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur [www.barco.com](http://www.barco.com).