

ClickShare C-5

Fluidifiez vos présentations dans les salles de réunion de petite à moyenne envergure et dans les espaces collaboratifs



- **Compatibilité BYOD complète**
- **Partage de contenu transparent grâce au bouton ou à l'application de bureau**
- **Sécurité renforcée, connectée et gérée dans le cloud**

Aujourd'hui, les espaces de travail nécessitent des outils permettant de fluidifier la collaboration et de partager des contenus à l'écran, même dans les petites salles de réunion et autres espaces collaboratifs. Le système de présentation sans fil ClickShare C-5 fluidifie vos réunions hybrides en un seul clic avec l'application ClickShare, depuis n'importe quel ordinateur portable ou appareil mobile.

Découvrez les nouveautés de la dernière mise à jour de ClickShare

Partagez facilement du contenu depuis votre appareil

Commencez une réunion collaborative en quelques secondes. N'importe qui, y compris vos invités, peut partager du contenu sans fil sur l'écran principal de la salle en qualité Full HD. Optimisez l'intégration de vos flux de travail avec un simple clic sur l'application ClickShare, depuis n'importe quel ordinateur portable (Windows ou Mac) ou appareil mobile. Et si vous préférez utiliser une solution plug-and-play, vous pouvez vous servir du bouton ClickShare (vendu séparément). Aucun câble, aucune formation.

Compatible avec le mode BYOD en résolution 4K, notre solution de présentation sans fil améliore l'expérience collaborative dans toutes les salles de réunion de votre entreprise pour une lecture fidèle de vos contenus. Notre solution prend également en charge la duplication d'écran avec AirPlay, Google Cast et Miracast. Bénéficiez de fonctions de collaboration avancées comme l'affichage de l'écran de la salle sur votre appareil et choisissez de partager la totalité de l'écran ou une seule fenêtre.

Sécurité renforcée et intégration transparente



Conçu pour les déploiements en entreprise, le C-5 vous propose des fonctions de sécurité avancées (certifiées ISO27001) et un grand nombre d'options de connectivité. Vous pouvez utiliser l'écran de vos salles de réunion pour afficher vos contenus numériques en dehors des présentations grâce aux options de signalisation d'affichage. Avec la plateforme XMS Cloud Management, vous bénéficiez de la gestion à distance des unités et d'analyses précises pour piloter votre espace de travail digital. Pour toute question pratique sur le déploiement réseau de la gamme ClickShare, consultez notre support technique ou contactez votre interlocuteur Barco.

Boostez la collaboration dans les espaces collaboratifs ou les petites salles de réunion

ClickShare C-5 peut être utilisé de manière autonome ou en combinaison avec la configuration existante de votre petite salle de réunion. Cette solution vous permet de partager vos contenus en un seul clic, sans le moindre fil dans les petits espaces collaboratifs. ClickShare complète la configuration de votre salle et fluidifie vos présentations sans fil. Conçu évoluer au rythme de votre entreprise, ClickShare vous offre la garantie d'un investissement pérenne pour votre salle de réunion.

Disponible dans plusieurs modèles, ClickShare est rapide à déployer dans n'importe quel type de salle de réunion.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**CLICKSHARE C-5**

| ClickShare Base Unit dimensions | |
|---|--|
| Dimensions (H x l x P) | 34 mm x 135 mm x 135 mm |
| Alimentation | Standard 110/220 V AC plug |
| Consommation électrique | Fonctionnement : 5-10 W, 24 W max. |
| Poids | 900 g |
| General | |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10 et versions ultérieures macOS 11 (BigSur) et versions ultérieures. Android 9 et versions ultérieures (application ClickShare)* iOS 12 et versions ultérieures (application ClickShare)* |
| Sorties vidéo | UHD 4 K (3 840*2 160) à 30 Hz. HDMI 1.4b |
| Sortie audio | HDMI |
| USB | 1 port USB-A, 1 port USB-C |
| ClickShare Buttons | 0 |
| ClickShare App | Bureau et mobile |
| Native protocols | Airplay, Google Cast, Miracast |
| Nombre maximum de connexions simultanées (avec 32 Boutons et/ou Application) | |
| Niveau sonore | Max. 25 dBA à 0-30°C Max. 30 dBA à 30-40°C |
| Protocole d'authentification | WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X avec le bouton ClickShare en mode d'intégration réseau |
| Protocole de transmission sans fil | IEEE 802.11 a/g/n/ac et IEEE 802.15.1 |
| Portée | Réglable avec modulation de la force du signal, max. 30 m (100 pi) entre le bouton ClickShare et la ClickShare Base Unit Bande de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz |
| Bande de fréquence | 2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays) |
| Connexions | 1x LAN Ethernet 1 Gbit 1x USB-C 3.0 (à l'avant), 1x USB A 3.0 (à l'avant) |
| Plage de température | Fonctionnement : 0°C à +40°C (+32°F à +104°F) Max : 35°C (95°F) à 3 000 m Stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F) |
| Humidité | Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation |
| Système antivol | Verrouillage Kensington |
| Certifications | FCC/CE |
| Touch screen support & Interactivity | / |
| Room Dock (peripheral support) | Non |
| Visualisation locale | Visualisation locale de l'écran de la salle uniquement |
| Connexion réseau | LAN et Wi-Fi |
| Management and reporting | Oui |
| Garantie | Garantie standard d'un an. Garantie de cinq ans avec SmartCare |
| * | * selon la configuration, disponible dans les futures mises à jour de microcode |

Crée le : 10 Jan 2023

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.