

ClickShare CX-50

Solution de conférence sans fil haut de gamme pour les grandes salles de réunion et les salles de conférence



- **Compatibilité BYOD complète**
- **Collaboration à distance avec le bouton ou l'application de bureau**
- **Fonctionne avec votre appareil, votre plateforme de conférence et une large gamme de solutions audiovisuelles**
- **Intégration réseau et AV avancée**
- **Sécurité renforcée, connectée et gérée dans le Cloud**
- **Interactivité complète**
- **Câble d'entrée HDMI**

Dans les espaces de travail hybride, vos équipes doivent pouvoir collaborer étroitement entre elles. C'est ici qu'intervient ClickShare CX-50. Ce système de vidéoconférence sans fil agnostique haut de gamme permet à vos collaborateurs de se connecter en moins de 7 secondes et d'optimiser la productivité de leurs conférences hybrides, sans le moindre fil.

Découvrez les nouveautés de la dernière mise à jour de ClickShare

Interagissez, échangez et collaborez avec des participants à distance, et partagez des contenus multiples grâce une qualité audiovisuelle irréprochable

Conférences sans fil de qualité supérieure

ClickShare CX-50 permet des conférences sans fil transparentes d'un seul clic. Avec notre système de vidéoconférence sans fil agnostique, vous commencez une réunion hybride depuis votre ordinateur portable, avec n'importe quel outil de conférence. Pas de câbles, pas de désordre. Chaque participant est sûr d'être vu et entendu, où qu'il se trouve.

Connectez-vous automatiquement aux équipements de salle tels que les caméras, microphones, haut-parleurs et barres de son pour profiter d'une qualité audiovisuelle maximale. Fonctionne avec une vaste sélection de solutions compatibles de marques et partenaires mondiaux. Fluidifiez la collaboration hybride dans les grandes salles de réunion et les salles de conférence d'un seul clic.

Décidez de la façon dont vous souhaitez collaborer

Grâce à ClickShare CX-50, vous pouvez « apporter votre propre réunion » et décider comment vos invités et vous-même collaborez. Connectez-vous en plug-and-play



avec le bouton ClickShare et utilisez l'application ClickShare pour déployer des flux de réunion intelligents, basés sur l'intention, et rendre vos réunions plus intuitives et interactives.

Profitez d'un large éventail de possibilités pour optimiser la collaboration dans vos salles de réunion de grande et de moyenne taille, avec notamment la fonctionnalité d'annotation conçue pour l'ajout de commentaires aux présentations, le tableau noir qui permet d'actualiser les données en temps réel et le contrôle entièrement tactile via la fonction de support TouchBack du ClickShare CX-50. Utilisez le bouton ClickShare et l'application ClickShare pour une expérience utilisateur intuitive et cohérente.

Optimisez vos réunions hybrides avec des flux de réunion plus intuitifs et intelligents via l'application ClickShare

Organisez des réunions fluides grâce aux flux de travail intelligents basés sur les intentions. En entrant dans la salle, vous saurez immédiatement si elle est disponible ou réservée. La connexion à la salle s'effectue automatiquement (grâce à la détection de proximité à ultrasons PresentSense) ou via un bouton ClickShare. ClickShare vous attribue le statut d'organisateur ou de participant (HostFlow). Démarrez la réunion depuis votre calendrier personnel, en un seul clic (One-Click-Join). Partagez votre présentation, gardez un œil sur la vidéo des participants à distance, côte-à-côte (ConferenceView). Partagez tout l'écran ou une fenêtre d'application tout en maintenant la confidentialité de votre écran pour vos prises de notes. Et lorsque vous terminez l'appel, la salle de réunion se transforme en écran d'affichage numérique.

Une expérience utilisateur conviviale et une sécurité renforcée

Avec ses fonctionnalités innovantes, ClickShare Conference est idéal pour tous les environnements d'entreprise. ClickShare Conference s'intègre parfaitement à n'importe quel réseau, sans transiger sur la sécurité. Avec la plateforme XMS Cloud Management, vous profitez d'une gestion simplifiée des unités, d'une expérience utilisateur intuitive et d'analyses claires pour optimiser votre espace de travail digital.

Pour toute question pratique concernant les options d'intégration réseau et audiovisuelle avancées de ClickShare Conference CX-50, consultez notre assistance technique ou contactez votre interlocuteur Barco.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**CLICKSHARE CX-50**

Dimensions de la Base Unit ClickShare	
Dimensions (H x l x P)	39 mm x 200 mm x 202 mm
Alimentation	Prise standard 110/220 VCA
Consommation électrique	Fonctionnement : 50 W (max) Veille : < 8 W (veille en réseau), < 0,5 W (veille prolongée)
Poids	900 gr
Spécifications générales	
Systèmes d'exploitation	Windows 10 et versions ultérieures macOS 11 (BigSur) et versions ultérieures. Android 11 et versions ultérieures (application ClickShare) iOS 14 et versions ultérieures (application ClickShare)
Configuration système requise	Pour une expérience fluide avec Microsoft Teams ou Zoom. Minimum : processeur double cœur Intel i3 / 8 Go de RAM / Système d'exploitation : Windows 10 dernière version ou Mojave dernière version Recommandé : processeur 4 cœurs Intel i5 / 8 Go de RAM / Système d'exploitation : Windows 10 dernière version ou Mac OS dernière version
Sorties vidéo	UHD 4 K (3 840*2 160) à 30 Hz. HDMI 1.4b
Entrées vidéo	1 920 x 1 080 à 30 Hz HDMI 1.4b
Sortie audio	USB, SPDIF, jack, HDMI
USB	3 port USB-A, 1 port USB-C
ClickShare Buttons	2
ClickShare App	Bureau et mobile
Native protocols	AirPlay, Google Cast, Miracast Nombre maximum de connexions simultanées (avec boutons et/ou application) : minimum 32
Nombre maximum de connexions simultanées (avec Boutons et/ou Application)	32
Niveau sonore	Max. 25 dBA à 0-30°C Max. 30 dBA à 30-40°C
Protocole d'authentification	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Portée	Max. 30 m (100 pi) entre le ClickShare Button et le ClickShare Base Unit Bande de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz (DFS)
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Connexions	1x LAN Ethernet 1 Gbit 1x USB-C 2.0 (à l'arrière) ; 2x USB-A 2.0 (à l'arrière) ; 1x USB-A 2.0 (à l'avant) Ligne de sortie analogique sur mini jack (3,5 mm), S/PDIF numérique
Plage de température	Fonctionnement : 0°C à +40°C (+32°F à +104°F) Max : 35°C (95°F) à 3 000 m Stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F)
Humidité	Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	Verrouillage Kensington
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Assistance via l'écran tactile : oui. Interactivité : oui
Wireless conferencing	via l'application ou le bouton
Visualisation locale	Haute qualité
Connexion réseau	LAN et Wi-Fi (double)
Management and reporting	Oui
Garantie	Garantie standard d'un an. Garantie de cinq ans avec SmartCare

Créé le : 02 Nov 2022

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.