

# ClickShare CX-50

Équipez vos salles de réunion et salles de conférence avec ses solutions de conférence sans fil de pointe et libérez tout le potentiel de la collaboration à distance



- **Compatibilité BYOD optimale**
- **Collaboration à distance de la plus haute qualité**
- **Parfaite interactivité et modération (disponible dans la future mise à jour du microcode)**
- **Solution agnostique : compatible avec votre ordinateur portable, votre plateforme de conférence et de communications unifiées et une large gamme de périphériques USB.**
- **Câble d'entrée HDMI**
- **Sécurité renforcée**
- **Connexion et gestion dans le cloud**

Dans l'environnement économique moderne, connectivité rime avec efficacité. Face au contexte économique mondial de plus en plus interconnecté, il est indispensable que vos équipes collaborent étroitement les unes avec les autres. ClickShare CX-50 est un système de conférence sans fil haut de gamme spécialement conçu pour ça. Il se connecte en moins de sept secondes et permet aux utilisateurs de participer à des conférences constructives et de réaliser des présentations en Full HD sans aucune contrainte de câbles, de connectivité ou d'emplacement.

Découvrez les nouveautés de la dernière mise à jour de ClickShare

Interagissez, échangez et collaborez avec des participants à distance, et partagez des contenus multiples grâce à une qualité audiovisuelle irréprochable

### **Conférences sans fil de qualité supérieure**

ClickShare CX-50 vous permet d'utiliser votre outil de conférence privilégié et de démarrer une réunion depuis votre appareil, afin de proposer une expérience de conférence totalement immersive avec une qualité audio et vidéo exceptionnelle. La connexion USB aux périphériques audio et vidéo de la salle de conférence se fait automatiquement, ce qui vous évite de perdre un temps précieux à essayer de vous connecter aux caméras ou aux barres de son de la salle de réunion ou de conférence.

### **Décidez de la façon dont vous souhaitez collaborer**

Grâce à ClickShare CX-50, vous pouvez organiser votre réunion n'importe où et décider de la manière dont vous voulez collaborer. De plus, vous bénéficiez d'un large éventail de possibilités propices à une collaboration plus efficace dans vos



salles de réunion de grande et de moyenne taille, notamment la fonctionnalité d'annotation\* qui permet aux participants d'une réunion d'ajouter des commentaires aux présentations, la fonctionnalité de tableau noir\* qui permet d'actualiser les données en temps réel, la fonctionnalité de modération qui permet aux membres d'équipe de contrôler le contenu à l'écran, et la fonctionnalité d'assistance TouchBack du ClickShare CX-50 qui permet d'exercer un contrôle total à l'aide de l'écran tactile. Utilisez le ClickShare Conference Button et l'application Collaboration de ClickShare (disponible pour PC, Mac et appareils mobiles) pour offrir aux utilisateurs une expérience conviviale et fiable.

\*Toutes les fonctions ne sont pas disponibles au lancement, elles le seront dans les futures mises à jour du microcode

### **Une expérience utilisateur conviviale et une sécurité renforcée**

Quel que soit votre environnement de travail, ClickShare CX-50 saura parfaitement s'adapter. Intégrant une sécurité renforcée du point de vue de la vie privée et de la tranquillité d'esprit de ses utilisateurs, ClickShare Conference s'intègre parfaitement à n'importe quel réseau informatique. La plateforme XMS (Cloud) Management, quant à elle, permet une gestion simple et directe des appareils ainsi qu'une expérience utilisateur conviviale et des analyses claires. Pour toute question pratique sur le déploiement sur le réseau de la gamme ClickShare Conference, consultez notre support technique ou contactez votre interlocuteur Barco

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES****CLICKSHARE CX-50**

ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	39mm x 200mm x 202mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 50W (max) Standby:
Weight	900 gr
General specifications	
Operating system	Windows 8/8.1/10. macOS 10.15 and higher. Android v11 and higher (ClickShare App) iOS 14 and higher (ClickShare App)
System requirements	For a smooth experience with Microsoft Teams or Zoom.  Minimum: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Intel i3 dual-core processor</li><li>■ 8GB RAM</li><li>■ OS:<ul style="list-style-type: none"><li>● Windows 10 latest build</li><li>● Mojave latest build</li></ul></li></ul> Recommended: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Intel i5 4-core processor</li><li>■ 8GB RAM</li><li>■ OS:<ul style="list-style-type: none"><li>● Windows 10 latest build</li><li>● Mac OS latest build</li></ul></li></ul>
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Video inputs	1920x1080 @30Hz. HDMI 1.4b
Audio output	USB, SPDIF, jack, HDMI
USB	3 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Buttons	2
ClickShare App	Desktop & Mobile
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES****CLICKSHARE CX-50**

<b>Authentication protocol</b>	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
<b>Wireless transmission protocol</b>	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
<b>Reach</b>	Max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz (DFS)
<b>Frequency band</b>	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
<b>Connections</b>	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (back); 2x USB Type A 2.0 (back); 1x USB Type A 2.0 (front) Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF
<b>Temperature range</b>	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
<b>Humidity</b>	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
<b>Anti-theft system</b>	Kensington lock
<b>Certifications</b>	FCC/CE
<b>Touch screen support &amp; Interactivity</b>	Touch screen support : Yes Interactivity : Yes
<b>Wireless conferencing</b>	via App or Button
<b>Local view &amp; moderation</b>	High quality*
<b>Network connection</b>	LAN & WiFi (dual)
<b>Management and reporting</b>	Yes
<b>Warranty</b>	1 year standard. 5 years coverage via SmartCare
<b>*</b>	* available in future firmware updates

Crée le : 04 Mar 2021

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur [www.barco.com](http://www.barco.com).