


Ushio 3000 W DXL-30BAF



SPECIFICHE TECNICHE**USHIO 3000 W DXL-30BAF**

Supplier	Ushio
Supplier order numbers	DXL-30BAF
Warranty hours	1500

Generato il: 21 Jan 2018

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
 L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.