

ClickShare CSE-800

Sistema di presentazione e collaborazione wireless per sale di rappresentanza e sale conferenza



- **Connessione wireless allo schermo centrale**
- **Funzionalità di sicurezza avanzate**
- **Fino a 8 utenti sullo schermo contemporaneamente**
- **Condivisione da portatile, tablet o smartphone**
- **Moderazione, lavagna e note**
- **Si collega facilmente con le apparecchiature AV e IT esistenti**
- **4K DCI**
- **Sistema fornito con 4 dispositivi Button**

CSE-800 è stato progettato per portare l'esperienza di ClickShare nelle sale di rappresentanza, nelle sale riunioni di fascia alta e nelle sale conferenza. Grazie a diverse funzionalità uniche, tra cui la condivisione simultanea fino a 8 persone, la moderazione in modalità automatica e manuale, la lavagna e la funzione di annotazione, CSE-800 è il sistema più potente della famiglia ClickShare ad oggi. CSE-800 è stato progettato per l'implementazione aziendale e offre funzionalità di sicurezza avanzate, una gamma più ampia di opzioni di connettività - tra cui AirPlay e supporto di Google Cast per contenuti non HDCP - e gestione centralizzata. Gli utenti devono semplicemente collegare un dispositivo alimentato tramite USB - il pulsante ClickShare - al proprio PC o Mac e fare clic sul pulsante per ottenere il contenuto dal proprio laptop sull'ampio schermo della sala riunioni. Grazie alle app ClickShare, gli utenti possono inoltre condividere i contenuti da portatili, telefoni cellulari o tablet. Assicurati di avere la versione firmware installata nella Base Unit per usare al meglio l'app desktop.

Scopri le novità dell'ultimo aggiornamento ClickShare

Il potere della collaborazione interattiva

CSE-800 è dotato di due ingressi e uscite HDMI. È presente un collegamento diretto con le apparecchiature preesistenti e una facile integrazione con i sistemi di videoconferenza, ma anche che i due display 4K DCI possono essere gestiti da una singola unità base. Inoltre, la struttura a 2 reti consente la connessione separata e simultanea con più reti, ad esempio la rete aziendale e quella del cliente, e offre un ulteriore livello di sicurezza e comodità per gli utenti. Oltre a consentire la condivisione simultanea da parte di 8 persone, il CSE-800 garantisce una



connettività diretta allo schermo principale e favorisce la collaborazione.

La funzionalità di moderazione è stata appositamente progettata per l'uso nelle sale più grandi, quando diverse persone condividono allo stesso tempo. Per evitare la rapida commutazione di schermi, che rende difficile seguire la presentazione, il moderatore può selezionare manualmente quale contenuto viene visualizzato su schermo e quando, garantendo così un'esperienza ottimale per tutti i partecipanti. La funzione di moderazione può essere disattivata in qualsiasi momento, facendo tornare il sistema nella normale modalità operativa di ClickShare, con la condivisione dei contenuti al clic di un pulsante. Per comodità, è possibile impostare uno dei tre livelli predefiniti delle funzionalità di sicurezza di CSE-800, a seconda dei requisiti e delle politiche aziendali.

ClickShare porta nelle tue sale di rappresentanza la funzione Touch Back e l'ideazione. Esegui qualsiasi applicazione dal tuo portatile e controllala dallo schermo. Con pochi tocchi sullo schermo puoi aprire le presentazioni, condividere i messaggi e-mail o avviare un video. Concentrati sul pubblico e sui contenuti anziché sullo strumento di presentazione.

Perfetta vestibilità con Barco UniSee

CSE-800 è inoltre uno dei componenti essenziali di Barco Ideation Wall, per riunioni interattive e collaborative. Semplicemente combinando un videowall LCD Barco UniSee, un telaio touch specificamente progettato per Barco UniSee e un ClickShare CSE-800 che supporta note, lavagna e funzione TouchBack subito pronte all'uso, è possibile creare nella sala riunione un'esperienza singola unificata, che permette di sfruttare sia le funzioni interattive offerte dalla nostra soluzione di collaborazione wireless ClickShare sia l'esperienza visiva continua di Barco UniSee, senza precedenti nel mondo dei videowall LCD.

CSE-800 è un prodotto creato con flussi e processi certificati ISO 27001.

L'aggiunta di ClickShare CSE-800 alla configurazione della sala conferenze fissa (come Microsoft Teams o Zoom room) migliora l'interattività, la produttività e la collaborazione per le riunioni Microsoft Teams e Zoom. Ciò riporta l'attenzione dalla conferenza alla reale collaborazione.

SPECIFICHE TECNICHE**CLICKSHARE CSE-800**

General specifications	
Operating system	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (ClickShare app) iOS 11, 12 & 13 (ClickShare app)
Video outputs	2x HDMI 1.4b
Video inputs	2x HDMI 1.4b
Output resolution	4K DCI (4096x2160) @ 60Hz
Input resolutions	4K DCI (4096x2160) @ 60Hz
Audio	Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm, S/PDIF
AirPlay Support	iOS 11, 12 & 13 / macOS 10.14, 10.15
Google Cast Support	Android 9, 10
Frame rate	Using HDMI inputs: Up to 60fps with one input @ 4K Up to 30fps with two inputs @ 4K* Using the ClickShare Button or Apps: Up to 30 fps @1080p
Number of sources simultaneous on screen	8 (4 per screen)
Number of simultaneous connections	64 (Button and/or App)
iPad, iPhone and Android compatibility	Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app or using AirPlay / Google Cast
Extended desktop	Available for Windows, requires ClickShare Extension Pack.
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand-alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/b/g/n and IEEE 802.15.1
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Frequency band	2.4 GHZ and 5 GHz (not all DFS channels supported. Full details can be found in the network deployment whitepaper)
Connections	2x Ethernet LAN 1Gbit 2x USB 2.0; 2x USB 3.0 (back); 2x USB 3.0 (front) Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C

SPECIFICHE TECNICHE**CLICKSHARE CSE-800**

Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Warranty	3 years standard Possible to extend to 5 years
*Note	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

ClickShare Base Unit dimensions

Dimensions (HxWxD)	46.2mm x 282.3mm x 206.5mm (excl. antennas) / 1.8" x 11.1" x 8.1" 146.4mm x 282.3mm x 206.5mm (incl. antennas) / 5.8"x 11.1" x 8.1"
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Normal operation: 90W under full usage 52W under normal usage (connect 2 HDMI outputs, connect 1 HDMI input, share with 4 people) ECO mode: 30W Networked standby mode: < 1W Deep standby mode: < 0.5W
Weight	2.2kg / 4.85lbs

Generato il: 07 May 2021

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
 L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.