

FLDX 1,7- 2,5: 1 (EN61)

WUXGA 1,58-2,33:1 WQXGA/4K 1,70-2,50:1 F80: 2,38 - 3,51: 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 richiede un adattatore per obiettivo R9801442)



SPECIFICHE TECNICHE**FLDX 1,7- 2,5: 1 (EN61)**

| | |
|--------------------------|--|
| Piattaforme | Per le serie di proiettori F35, FL40, F70, F80* e F90 *Richiede un adattatore per obiettivo R9801442. Rapporto focale specifico F80: 2,38 -3,51: 1 (WQXGA/4K UHD) |
| Funzionamento F/# | F 2.1-2.5 Iride motorizzato F# 2.1-6.5 con memoria |
| Rapporto zoom | 1,47 Zoom e messa a fuoco motorizzati con memoria |
| Lunghezza focale | 33,7-49,54 mm |
| Intervallo messa a fuoco | Standard: 1,5 m – 15 m |
| Peso | 2,6 kg |
| Peso con imballo | 3,1 kg |
| Rapporto di proiezione | Chip DMD WUXGA 1,58-2,33:1 WQXGA 1,70-2,50:1 Tolleranza dimensioni immagini +/-2% |

Generato il: 07 Feb 2019

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
 L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.