

ClickShare CS-100 Huddle

Sistema di presentazione wireless per piccole stanze attrezzate



- Connessione wireless allo schermo centrale
- 1 utente a schermata
- Condivisione da portatile, tablet o smartphone
- Uscita HDMI

Collaborazione migliore in piccoli team. Le piccole stanze attrezzate sono spazi creativi, flessibili, diretti e intuitivi in cui è possibile portare il proprio dispositivo per condividere, discutere e interagire. In modo facile e veloce.

È per questo che Barco ha sviluppato ClickShare CS-100 Huddle. Grazie a questo sistema di presentazione wireless progettato per la collaborazione spontanea nelle piccole stanze attrezzate, gli utenti possono condividere sullo schermo della presentazione i contenuti del proprio portatile o dispositivo mobile, in modo semplice. Niente più cavi, procedure di installazione o attese per la connessione. Concentrati sulle questioni importanti.

Trasforma le piccole stanze attrezzate in spazi di collaborazione vivaci

CS-100 Huddle consente la condivisione rapida di contenuti creativi per le sale riunioni e le piccole stanze attrezzate. Offre all'azienda un'esperienza di riunione uniforme in ogni tipo di spazio. Tutti, ospiti compresi, possono connettersi e condividere contenuti senza necessità di formazione. Usa l'app ClickShare per trasferire il contenuto del tuo dispositivo sullo schermo della sala riunioni. Assicurati di avere la versione firmware installata nella Base Unit per usare al meglio l'app desktop. In alternativa, ordina ClickShare Button in aggiunta al pacchetto per una condivisione dei contenuti ancora più completa e ottimizzata.

Ideale per la tua azienda

CS-100 Huddle è un modello autonomo con un'uscita HDMI, che consente la connessione di un massimo di 8 utenti e la condivisione da parte di un utente per volta. Si integra inoltre nella rete aziendale e consente la gestione centralizzata, per un'esperienza uniforme, dalle piccole stanze attrezzate alla sala di rappresentanza. Il modello CS-100 Huddle è dotato delle funzionalità di sicurezza standard di ClickShare, tra cui crittografia, gestione degli accessi, https e la possibilità di occultare l'identificatore SSID della rete wireless della Base Unit.

CS-100 Huddle è un prodotto creato con flussi e processi certificati ISO 27001.

SPECIFICHE TECNICHE**CLICKSHARE CS-100 HUDDLE****General specifications**

Operating system	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (ClickShare app) iOS 11, 12 & 13 (ClickShare app)
Video outputs	1x HDMI 1.2
Output resolution	1920x1080 @60Hz
Audio	Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm
Frame rate	Up to 30 fps*
Number of sources simultaneous on screen	1
Number of simultaneous connections	8
iPad, iPhone and Android compatibility	Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app
Extended desktop	Available for Windows, requires ClickShare Extension Pack.
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand-alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels not supported)
Connections	1x Ethernet LAN 100Mbit 1x (back) + 1x (front) USB Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm)
Noise Level	Fanless
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Warranty	3 years standard
Google Cast Support	Google Cast not supported
*Note	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

ClickShare Base Unit dimensions

Weight	600g / 1.32lbs
Dimensions (HxWxD)	205mm x 115mm x 45mm (Min.) / 8.1" x 4.5" x 1.8" (Min.)
Power consumption	Operation: 6W (typical) / 18W (max) Standby: 2.6W (ECO standby) / 0.4W (Deep standby)

Generato il: 08 May 2020

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
 L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.