


Ushio 3000 W DXL-30BAF/L



SPECIFICHE TECNICHE**USHIO 3000 W DXL-30BAF/L**

| | |
|------------------------|--------------|
| Supplier | Ushio |
| Supplier order numbers | DXL-30 BAF/L |
| Warranty hours | 1700 |

Generato il: 21 Jan 2018

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
 L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.