

TLD+ (1,14:1 WUXGA) (1,23:1 SXGA+)



SPECIFICHE TECNICHE**TLD+ (1,14:1 WUXGA) (1,23:1 SXGA+)**

Zoom motorizzato	Non applicabile
Messa a fuoco motorizzata	No
Rapporto di proiezione	1,2:1
Spostamento obiettivo orizzontale	Su SLM G5/G8 Sinistra 64% 64% Destra Su SLM R6/R8 Sinistra 59% 59% Destra
Spostamento obiettivo verticale	Su SLM G5/G8 In alto 100% 20% In basso Su SLM R6/R8 In alto 84% 20% In basso

Generato il: 21 Jan 2018

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.