


Ushio 4000 W DXL-40BAF/L



Per maggiori informazioni, rivolgersi a Barco.

SPECIFICHE TECNICHE**USHIO 4000 W DXL-40BAF/L**

Supplier	USHIO
Supplier order numbers	DXL-40BAF/L
Warranty hours	1400

Generato il: 26 Jun 2019

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
 L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.