

# ClickShare CSE-200

Sistema di presentazione wireless per sale riunioni di piccole e medie dimensioni



- **Connessione wireless allo schermo centrale**
- **Fino a 2 utenti a schermata**
- **Condivisione da portatile, tablet o smartphone**
- **Funzionalità di sicurezza avanzate**
- **Supporto TouchBack**
- **Gestione centralizzata**
- **Sistema fornito con 2 dispositivi Button**

La creatività è una delle risorse essenziali della tua azienda. Grazie a ClickShare, potrai dare la giusta attenzione alle idee. Questo sistema di presentazione wireless consente agli utenti di condividere sullo schermo della presentazione i contenuti del proprio portatile o dispositivo mobile, in modo semplice. Niente più cavi, procedure di installazione o attese per la connessione.

Scopri le novità dell'ultimo aggiornamento ClickShare

## Connettersi per fare la differenza

Grazie a CSE-200, potrai vivere l'esperienza ClickShare in sale riunioni di piccole e medie dimensioni. Tutti, compresi gli ospiti, possono connettersi con un semplice clic e iniziare subito a condividere contenuti senza necessità di formazione. È sufficiente collegare un dispositivo alimentato tramite USB, ClickShare Button, al proprio PC o Mac e premere il pulsante per condividere i contenuti del portatile sullo schermo di grandi dimensioni della sala riunioni. Grazie alle app ClickShare, gli utenti possono inoltre condividere i contenuti da portatili, telefoni cellulari o tablet. Assicurati di avere la versione firmware installata nella Base Unit per usare al meglio l'app desktop.

## Spinta alla collaborazione

Il modello CSE-200 è stato progettato per le aziende e offre funzionalità di sicurezza avanzate, una più ampia gamma di opzioni per la connettività, tra cui il supporto per AirPlay e Google Cast per contenuti non HDCP, funzione TouchBack e gestione centralizzata. Oltre a consentire la condivisione simultanea di contenuti da parte di 2 persone, la soluzione CSE-200 garantisce una connettività diretta allo schermo centrale e favorisce la collaborazione. Per comodità, è possibile impostare uno dei tre livelli predefiniti delle funzionalità di sicurezza di CSE-200, a seconda dei requisiti e delle politiche aziendali. Infine,

L'API del dispositivo semplifica notevolmente l'integrazione nella rete aziendale. ClickShare consente inoltre di usare la funzione TouchBack nelle sale riunioni. Esegui qualsiasi applicazione dal tuo portatile e controllala dallo schermo. Con pochi tocchi sullo schermo puoi aprire le presentazioni, condividere i messaggi e-mail o avviare un video. Concentrati sul pubblico e sui contenuti anziché sullo strumento di presentazione.

CSE-200 è un prodotto creato con flussi e processi certificati ISO 27001.

L'aggiunta di ClickShare CSE-200 alla configurazione della sala conferenze fissa (come Microsoft Teams o Zoom room) migliora la produttività e la collaborazione per le riunioni Microsoft Teams e Zoom. Ciò riporta l'attenzione dalla conferenza alla reale collaborazione.

**SPECIFICHE TECNICHE****CLICKSHARE CSE-200**

General specifications	
Operating system	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (ClickShare app) iOS 11, 12 & 13 (ClickShare app)
Video outputs	1x HDMI 1.2
Output resolution	1920x1080 @60Hz
Audio	Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm, S/PDIF
AirPlay Support	iOS 11, 12 & 13 / macOS 10.14, 10.15
Google Cast Support	Android 9, 10
Frame rate	Up to 30fps*
Number of sources simultaneous on screen	2
Number of simultaneous connections	16
iPad, iPhone and Android compatibility	Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app or using AirPlay / Google Cast
Extended desktop	Available for Windows, requires ClickShare Extension Pack.
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand-alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels not supported)
Connections	1x Ethernet LAN 100Mbit 2x (back) + 1x (front) USB Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF
Noise Level	Fanless
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Warranty	3 years standard Possible to extend to 5 years
*Note	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

**ClickShare Base Unit dimensions**

Dimensions (HxWxD)	205mm x 115mm x 45mm (excl. antennas) / 8.1" x 4.5" x 1.8" 205mm x 150mm x 135mm (incl. antennas) / 8.1" x 5.9" x 5.3"
Power supply	Standard 110/220 V AC plug or Power over Ethernet (PoE Plus)
Power consumption	Operation: 6W (typical) / 18W (max) Standby: 2.6W (ECO standby) / 0.4W (Deep standby)
Weight	600g / 1.32lbs

Generato il: 07 May 2021

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.<br />L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo [www.barco.com](http://www.barco.com).