

# OSRAM 1.600 W XBO DHP OFR



Per ulteriori informazioni, contattare Barco.

**SPECIFICHE TECNICHE****OSRAM 1.600 W XBO DHP OFR**

---

Supplier	Osram
Supplier order numbers	XBO 1600W/DHP OFR
Warranty hours	3000

---

Generato il: 07 Jun 2019

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.<br /> L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo [www.barco.com](http://www.barco.com).