


Ushio 2000 W DXL-20BAF/L



SPECIFICHE TECNICHE**USHIO 2000 W DXL-20BAF/L**

| | |
|------------------------|-------------|
| Supplier | USHIO |
| Supplier order numbers | DXL-20BAF/L |
| Warranty hours | 3200 |

Generato il: 26 Jun 2019

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
 L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.