


Ushio 1200 W DXL-12BAF



SPECIFICHE TECNICHE**USHIO 1200 W DXL-12BAF**

| | |
|------------------------|-----------|
| Supplier | Ushio |
| Supplier order numbers | DXL-12BAF |
| Warranty hours | 3000 |

Generato il: 21 Jan 2018

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
 L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.