

FLDX 0,8 - 1,21: 1 (EN66) messa a fuoco corta

WUXGA 0,75 - 1,13: 1 WQXGA/4K 0,80 - 1,21: 1 F80: 1,12-1,70: 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 richiede un adattatore per obiettivo R9801442)



SPECIFICHE TECNICHE**FLDX 0,8 - 1,21: 1 (EN66) MESSA A FUOCO CORTA**

Platforms	For F35, FL40, F70, F80* and F90 projector series *requires lens adapter R9801442. F80 specific throw ratio: 1.12 -1.70 : 1 (WQXGA/4K UHD)
Working F/#	F 2.4-3.29 Motorized Iris F# 2.4-6.5 with memory
Zoom ratio	1.51 Motorized zoom and focus with memory
Focal length	15.98-23.99 mm
Focus Range	0.7-7.0 m
Weight	3.3 kg
Shipping weight	4.0 kg
Throw Ratio	DMD chip WUXGA 0.75 -1.13 : 1 WQXGA 0.80 -1.21 : 1 Image size tolerance +/-2%

Generato il: 07 Feb 2019

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
 L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.