

ClickShare C-10

Come rendere il flusso di collaborazione ibrido in sale riunioni di medie e grandi dimensioni



- **Supporto BYOD completo**
- **Condivisione dei contenuti senza interruzioni**
- **Interattività completa con touch back, lavagna, annotazione**
- **Sicurezza avanzata**
- **Connessione e gestione cloud**
- **Collabora con il ClickShare Button o con l'App Desktop.**
- **Sistema fornito con un dispositivo Button**

Anche in una riunione ibrida, i partecipanti possono essere coinvolti, ispirati e attivi. ClickShare C-10 aggiunge funzionalità interattive al BYOD completo, una semplice presentazione wireless in qualsiasi sala riunioni di medie e grandi dimensioni. È l'hub di presentazione wireless che fa fluire le tue riunioni ibride con un clic.

Scopri le novità dell'ultimo aggiornamento ClickShare

Condivisione di tutti i contenuti BYOD

Con ClickShare C-10, puoi avviare una riunione e visualizzare i tuoi contenuti a schermata in pochi secondi. Indipendentemente da quale dispositivo stai utilizzando. Plug & Play con il ClickShare Button, che funziona perfettamente sia su PC che su Mac. Scegli l'integrazione del flusso di lavoro con l'App ClickShare su laptop, cellulare o tablet. Oppure abilita il BYOD completo su pannelli 4K: il mirroring dello schermo con AirPlay, GoogleCast e Miracast funziona perfettamente.

Tutti, inclusi gli ospiti, possono condividere contenuti in modalità wireless sul display della sala centrale con la nostra esperienza di riunione con un clic. Due utenti possono condividere fianco a fianco in full HD a schermata. Nessun cavo, nessun software da scaricare, nessuna formazione necessaria.

Goditi riunioni interattive e creative

Gli utenti ClickShare C-10 possono beneficiare di funzionalità interattive avanzate tra cui la visualizzazione locale del display della stanza, decidere cosa condividere (uno schermo intero o una singola finestra), annotazioni, lavagna e assistenza touch back che consente agli utenti di controllare il touchscreen nella stanza. Progettato appositamente per rendere i tuoi meeting più ricchi e



dinamici. C-10 fa fluire con un clic la collaborazione ibrida nelle tue riunioni creative, nei brainstorming e nelle discussioni.

Sicurezza avanzata e integrazione perfetta

Progettato per l'implementazione aziendale, il C-10 di livello IT offre funzionalità di sicurezza avanzate (certificazione ISO27001) e un'ampia gamma di opzioni di connettività. Con la piattaforma XMS Cloud Management puoi goderti una gestione da remoto delle unità e dei chiari dati analitici per guidare il tuo ambiente di lavoro digitale. Per domande pratiche sull'implementazione in rete della gamma ClickShare Conference, rivolgiti alla nostra assistenza tecnica o al tuo referente Barco.

Aumenta la collaborazione nella tua sala conferenze fissa esistente

ClickShare C-10 può essere utilizzato come stand-alone o in combinazione con la tua sala conferenze esistente. Consente di effettuare riunioni ibride in sale conferenze Microsoft Teams, Zoom o Webex esistenti con una semplice condivisione di contenuti wireless, con un clic. ClickShare completa la configurazione esistente e rende ibrido il flusso di collaborazione. Progettato per adattarsi perfettamente alla tua attività ed evolversi con la stessa. Con la flessibilità per il futuro integrata, è uno degli investimenti più intelligenti che puoi fare nella tua sala riunioni o nell'ecosistema della sala conferenze.

SPECIFICHE TECNICHE**CLICKSHARE C-10**

General specifications	
Operating system	Windows 8/8.1/10. macOS 10.13 and higher. Android v9 and higher (ClickShare App)* iOS 12 and higher (ClickShare App)*
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Audio output	HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Buttons	1
ClickShare App	Desktop & Mobile
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	minimum 32
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (front); 1x USB Type A 2.0 (front)
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Yes
Room Dock (peripheral support)	No
Local view & moderation	Local view and moderation*
Network connection	LAN & WiFi
Management and reporting	Yes
Warranty	1 year standard. 5 years coverage via SmartCare
*	* depends on configuration, available in future firmware updates
ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 5-10W, 24W Max
Weight	900 gr

Generato il: 05 Jul 2021

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
 L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.