

# Telezoom corto EN24



Intervallo messa a fuoco: 5,0 - 20,0 m

- 2,50 - 4,00: 1 (1080p)
- 2,50 - 4,00: 1 (WUXGA)

**SPECIFICHE TECNICHE****TELEZOOM CORTO EN24**

---

Funzionamento F/#	F 2.6-3,13 La bobina vocale ha utilizzato Iris F 2.5-7.0
Rapporto zoom	1.6 Zoom e messa a fuoco motorizzati
Lunghezza focale	53,3-85,3 mm
Intervallo messa a fuoco	Standard: 5 m – 20 m
Intervallo di messa a fuoco personalizzato	Disponibile intervallo di messa a fuoco esteso; contattare il servizio vendite per informazioni dettagliate
Peso	2,9 kg
Rapporto di proiezione	Chip DMD <ul style="list-style-type: none"><li>■ SXGA+ 2.78-4.45:1</li><li>■ 1080p/WUXGA 2.5-4.0:1</li></ul>

---

Tolleranza per dimensioni immagine +/-5%

---

Generato il: 21 Jan 2018

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.<br />L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo [www.barco.com](http://www.barco.com).