


FLD 6.5- 9.1 (EN69)

WUXGA 6.50 - 9.01 : 1 4K 6.97 - 9.66 : 1 F80 9.19 - 12.73 : 1 (WQXGA/4K UHD)



Rapporto focale

WUXGA: 6.50 - 9.01 : 1

WQXGA/4K: 6.97 - 9.66 : 1

F80: 9.19 - 12.73 : 1 (WQXGA/4K UHD)

SPECIFICHE TECNICHE**FLD 6.5- 9.1 (EN69)**

Funzionamento F/#	F 2.1-2.89 Diaframma ad iride motorizzato F# 2.1-6.0
Rapporto zoom	1.38 Zoom e messa a fuoco motorizzati
Lunghezza focale	136,3-188,72 mm
Intervallo messa a fuoco	Standard: 7 m-40 m
Peso	3.5 kg
Rapporto di proiezione	Chip DMD F40/F70/F90 · 1080p /WUXGA 6.5-9.01 : 1 · WQXGA: 6.97-9.66 : 1 Chip DMD F80 · WQXGA+: 9.19-12.73 : 1 Tolleranza dimensioni immagini +/-5%

Generato il: 18 Aug 2020

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
 L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.