


# PDS-701 3G

Commutazione dello schermo low-cost di alta qualità



- **Configurazione e funzionamento semplici**
- **Eccellente rapporto prezzo/prestazioni**
- **Uscita programma simultanea attraverso i connettori DVI e analogico**

La serie PDS è concepita per soddisfare gli attuali requisiti di un commutatore di alta qualità, di facile utilizzo e che funzioni in modo rapido e continuo con più ingressi digitali a un prezzo abbordabile. Grazie alla sua intuitiva configurazione e funzionamento, il PDS rappresenta un perfetto adattamento per eventi dal vivo, sale riunioni, sale da ballo di hotel, luoghi di culto, strutture scolastiche e per la formazione e installazioni fisse.

## Uscita programma

Il PDS-701 3G comprende due ingressi DVI-I, un 3G/HD/SD SDI e quattro ingressi analogici universali. Tutti gli ingressi analogici e DVI supportano la specifica EDID 1.3. Gli utenti possono catturare e memorizzare fino a tre immagini, che è possibile utilizzare come sorgente di LOGO durante la presentazione. Sono inoltre forniti pattern di test incorporati. Il PDS-701 3G offre un'uscita programma simultanea attraverso i connettori DVI e analogici.

La serie PDS ha vinto il premio Commercial Integrator BEST Award a InfoComm 2013.

## Elaborazione

- Acquisizione sorgente rapida
- Commutazione rapida e continua
- Controllo ausiliario da controller Encore e ScreenPRO-II
- Fino a tre logo memorizzati/richiamabili
- Ridotto ritardo video
- Download del software via USB

**Ingressi**

- Tutte le risoluzioni da NTSC/PAL a WUXGA, comprese tutte le risoluzioni HD
- Supporto EDID per sorgenti analogiche e DVI
- DVI, analogico, SDI 3G/HD/SD e BarcoLink
- Supporto HDCP 1.0 per tutte le sorgenti DVI

**Uscite anteprima e programma**

- Tutte le risoluzioni progressive da 480p a WUXGA/HD
- DVI, analogico, SDI 3G/HD/SD e BarcoLink
- Uscite a schermo intero e PIP
- Modalità PIP doppia
- Modalità Matrix 9x2
- Modalità fit Zoom e Stretch
- Supporta display conformi a HDCP
- Pattern di test incorporati
- Risoluzioni indipendenti per uscite programma e anteprima

**Meccaniche**

- Alimentazione autocommutante
- Altezza Slim 1 RU
- Larghezza: rack da 19"

**SPECIFICHE TECNICHE****PDS-701 3G**

Genlock	N/D
Uscita programma	1 uscita programma tramite HD-15, DVI o 3G-SDI
Uscite Aux scalate	N/D
Mixer	1 mixer o 2 pip
Ingressi video	7 ingressi fissi <ul style="list-style-type: none"><li>■ 4 x analogici tramite HD-15 (connettore VGA)</li><li>■ 2 x ingresso DVI-I (supporta tecnologia sia analogica che DVI)</li><li>■ 1 x ingresso SDI 3G</li></ul>
Uscite video	1x DVI, 1x HD-15 (VGA), 1x 3G SDI
Memorizzazioni di fotogrammi	3
Effetti di strato	Transizioni di mixaggio e PIP a schermo intero
Multivisualizzatore	N/D
Espandibilità	N/D
HDCP	Conformità HDCP
Controllo	Ethernet RJ-45, computer con rilevamento automatico 10/100 Mbps, tablet, smartphone tramite browser web Le funzioni di controllo includono: configurazione dell'ingresso sorgente, selezione formato uscita, selezione modello test, selezione e controllo effetti di transizione
Manutenzione	Connettori DVI sostituibili sul campo
Dimensioni:	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Altezza: 4,4 cm (1,78") - Montaggio su rack 1 RU</li><li>■ Larghezza: 48,26 cm (19 pollici)</li><li>■ Profondità: 36,2 cm (14,25 pollici)</li></ul>
Peso	5,67 kg / 12,5 lb
Alimentazione	Alimentazione in ingresso: 100-240 V CA 50/60 Hz 2a max.
Temperatura ambiente	0-40 °C / 32-104 °F
Umidità ambientale	0-95% senza condensa
Garanzia	3 anni per ricambi e manodopera

Generato il: 04 Feb 2021

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.<br />L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo [www.barco.com](http://www.barco.com).