

FLD+ 2,5 - 4,6 (EN44)

2,33 - 4,3: 1 (WUXGA) / 2,5 - 4,6 (WQXGA) per F70 e F90 3,51 – 6,45: 1 (WQXGA e UHD 4K) per F80 (richiede l'adattatore per obiettivi della serie FLD)



Rapporto focale

- SX+ 2,50-4,60:1
- 1080/WUXGA 2,33-4,30:1
- Panorama/WQXGA 2,50-4,60:1
- F80: 3,51 – 6,45: 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 richiede l'adattatore per obiettivo FLD/FLD+)

SPECIFICHE TECNICHE**FLD+ 2,5 - 4,6 (EN44)**

Funzionamento F/#	F 2.1-2.93 Iris F# 2,1-6,5 automatizzato
Rapporto zoom	1.85 Zoom e messa a fuoco motorizzati
Lunghezza focale	49,52-91,6 mm
Intervallo messa a fuoco	Prestazioni ottiche 2,5-25 m Meccaniche 2,0-40 m
Intervallo di messa a fuoco personalizzato	Disponibile intervallo di messa a fuoco esteso; contattare il servizio vendite per informazioni dettagliate
Peso	3,08 kg
Rapporto di proiezione	Chip DMD <ul style="list-style-type: none">■ WQXGA 2.50-4.60 :1■ 01080p /WUXGA 2.33-4.3 : 1■ SXGA+ 2.5-4.60 :1
Tolleranza per dimensioni immagine +/-2%	

Generato il: 09 Mar 2018

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
 L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.