

# Zoom a focale lunga EN16

4,1 - 7,1:1 (SX+) / 3,8 - 6,5 : 1 (WUXGA)



Intervallo messa a fuoco: 4,0 - 40,0 m

Rapporto di proiezione

- SX+ 4.10-7.10:1
- 1080/WUXGA 3.80-6.50:1

**SPECIFICHE TECNICHE****ZOOM A FOCALE LUNGA EN16**

Funzionamento F/#	F 2.1-2.66 Iris F# 2,1-6,5 automatizzato
Rapporto zoom	1.74 Zoom e messa a fuoco motorizzati
Lunghezza focale	78,3-136,2 mm
Intervallo messa a fuoco	Standard: 4 m – 40 m
Intervallo di messa a fuoco personalizzato	Disponibile intervallo di messa a fuoco esteso; contattare il servizio vendite per informazioni dettagliate
Peso	2,5 kg
Rapporto di proiezione	Chip DMD <ul style="list-style-type: none"><li>■ 1080p /Wuxga 3.8-6.5:1</li><li>■ SXGA+ 4.1-7.1:1</li><li>■ 720p 4.5-7.8,1</li><li>■ XGA 5.6-9.7:1</li></ul>
Tolleranza per dimensioni immagine +/-5%	

Generato il: 21 Jan 2018

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.<br /> L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo [www.barco.com](http://www.barco.com).