


DP2K-6E

Proiettore cinematografico compatto DLP Barco Alchemy per schermi larghi fino a 7,5 m (24 piedi)



- **Due volte più silenzioso del proiettore cinematografico digitale più silenzioso**
- **Semplice sostituzione della lampada UHP per una pratica manutenzione**
- **Proiettore completamente integrato, conforme allo standard DCI**

Portare il cinema digitale dove non è mai stato prima

Il DP2K-6E porta la proiezione cinematografica digitale compatta, completamente integrata e conforme allo standard DCI nei cinema piccoli e indipendenti in tutto il mondo. E come!

Motivi per cui scegliere il modello DP2K-6E

- Conveniente e completamente integrato, grazie al modulo Barco Alchemy Series 3
- Le lampade UHP consentono una facile manutenzione e un design compatto
- Due volte più silenzioso del proiettore più silenzioso attualmente sul mercato e super compatto
- La qualità del marchio Barco, e modularità, ora anche per gli schermi più piccoli

Sistema elettronico serie 3 che combina funzionalità di server multimediale con elettronica di elaborazione cinematografica

Numero minore di box per affidabilità e semplicità d'uso migliori

Semplice funzionamento grazie all'intuitiva interfaccia utente "Barco Web Commander"

- Sistema elettronico serie 3 che combina funzionalità di server multimediale con elettronica di elaborazione cinematografica
- Numero minore di box per affidabilità e semplicità d'uso migliori
- Semplice funzionamento grazie all'intuitiva interfaccia utente "Barco Web Commander"

SPECIFICHE TECNICHE**DP2K-6E**

Native resolution	2,048 x 1,080 pixels
Housing	Hermetically sealed DMDs and optical assembly
Light output	DCI colors: 4,800 lumens / Non-DCI: 7,200 lumens
Lamps	Dual 465W, UHP lamps
Screen size	Up to 7.5m/24.6 ft wide (screen gain 1.2 @ 14ft)
Contrast ratio	1,600:1
Digital MicroMirror Device™	3 x 0.69" DC2K dark metal devices
Prime lenses	Fully motorized 1.2 -1.7 1.34 -1.9 1.5 -2.15 1.7 -2.55 2.0 -3.9
Control I/O	3x Ethernet (RJ 45) 8x GPIO (DB 25) 3D interface USB interface
Integrated Cinema Media Processor	DCI 4K 2D up to 60fps DCI 4K 3D (24 or 30 fps per eye) DCI High Frame Rates 2K 3D up to 120fps (60fps per eye) JPEG 2000 bit-rates up to 625Mbps Dual-channel color-correction MPEG-2 (4:2:0 and 4:2:2 up to 60fps) 2x HDMI2.0a (up to 4K 2D 60fps) 2x 3G-SDI inputs 16x AES/EBU audio channels (2x RJ45) 8x GPI, 8x GPO (4x RJ45) 2x Gbe for content connectivity & ingest 2x front-accessible USB 3.0 for fast ingest 2x front-accessible USB 2.0 Video watermarking: Civolution NexGuard Audio watermarking: Civolution Closed captioning devices: Support for SMPTE 430-10
Integrated storage	1.9TB effective storage (RAID-5) / 3x 1TB Hot-swappable 2.5" hard-drives 3.9TB effective storage (RAID-5) / 3x 2TB Hot-swappable 2.5" hard-drives
Barco Web Commander	Projector Dashboard Projector Control Board Show Player/Editor/Scheduler Automation, 3D, Ingest TMS integration Smart Projector Status Via HTML5 web-browsers including iOS & Android tablets
Barco Communicator	Projector installation & configuration Projector update & maintenance
Power requirements	200-240 VAC
Projector dimensions (HxWxD)	369 x 689 x 664 mm 14.5 x 27.1 x 26.1 inch
Projector weight	53.8 kg / 119 lbs (including recessed handles for easy carrying)
Ambient temperature	35°C / 95°F Max.
Options	Barco CineMate App (iOS & Android) -free 3D add-ons Touch screen monitor, inc. Barco Commander & Communicator Pedestal CineCare Web Auro 11.1 license Barco Escape license Live 3D*** Ceiling mount kit*** (*** roadmap)
Noise Level	48 dB(A)
Airflow requirements	43 CFM

Generato il: 28 May 2020

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.