

# FLDX 1,2-1,7:1 (EN63)

WUXGA 1,12-1,58:1 WQXGA/4K 1,20-1,70:1 F80: 1,59-2,24:1 (WQXGA/4K UHD) (F80 richiede l'adattatore per obiettivo FLD/FLD+)



**SPECIFICHE TECNICHE****FLDX 1,2-1,7:1 (EN63)**

Piattaforme	Per le serie di proiettori F35, FL40, F70, F80* e F90 *Richiede l'adattatore per obiettivo R98014421. Rapporto focale specifico F80: 1,59-2,24:1 (WQXGA/4K UHD)
Funzionamento F/#	F 2,4-2,7 Iride motorizzato F# 2,4-6,5 con memoria
Rapporto zoom	1,42 Zoom e messa a fuoco motorizzati con memoria
Lunghezza focale	23,95-34,02 mm
Intervallo messa a fuoco	Standard: 1,5 m – 15 m
Peso	2,8 kg
Peso con imballo	3,4 kg
Rapporto di proiezione	Chip DMD WUXGA 1,12-1,58:1 WQXGA 1,20-1,70:1 Tolleranza dimensioni immagini +/-2%

Generato il: 02 Jun 2020

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.<br /> L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo [www.barco.com](http://www.barco.com).