

ClickShare CX-30

Semplice sistema per conferenze wireless per sale riunioni e conferenze di piccole e medie dimensioni



- **Supporto BYOD completo**
- **Collaborazione remota**
- **Funzionalità complete di interattività e moderazione (disponibili in un aggiornamento firmware futuro)**
- **Funzionamento con qualsiasi dispositivo, piattaforma per conferenze (comunicazioni unificate) e marchio di periferiche**
- **Sicurezza avanzata**
- **Connessione e gestione cloud**
- **Sistema fornito con 2 pulsanti per conferenze**

Affinché le riunioni siano il più produttive possibile, i partecipanti devono sentirsi coinvolti e ispirati. ClickShare CX-30 di Barco offre una soluzione per conferenze wireless semplice da usare e compatibile con qualsiasi dispositivo, per permettere ai team dislocati in diverse parti del mondo di partecipare a riunioni coinvolgenti da cui nascono le idee e i punti di discussione migliori. Compatibile con qualsiasi PC, portatile o dispositivo Mac che esegue un sistema operativo Windows, Android o iOS, ClickShare CX-30 può trasformare le sale riunioni di piccole e medie dimensioni in strutture per conferenze e riunioni innovative.

Scopri le novità dell'ultimo aggiornamento ClickShare

Interagisci, discuti e collabora con partecipanti remoti in riunioni interattive con funzioni di annotazione, lavagna e TouchBack.

Porta con te la tua riunione

Con ClickShare CX-30 puoi avviare una riunione con colleghi e parti interessate di tutto il mondo, ovunque ti trovi. Grazie al supporto BYOD (Bring Your Own Device) completo, ClickShare CX-30 consente ai partecipanti alle riunioni di usare il dispositivo preferito, semplificando così la collaborazione remota quando si prende parte a una riunione da un altro luogo oppure in sale riunioni di dimensioni ridotte o piccole stanze attrezzate in cui i colleghi usano i loro portatili, tablet o anche smartphone.

Avvia riunioni remote intuitive dal punto di vista IT



ClickShare CX-30 è un sistema per conferenze wireless completamente integrato operativo in meno di sette secondi. Il pulsante per conferenze wireless ClickShare e l'app per la collaborazione ClickShare rendono semplice e rapido l'intero processo di condivisione dei contenuti, offrendo così una soluzione ideale per i casi in cui il tempo scarseggia, mentre la natura triplicemente agnostica di ClickShare ne permette l'utilizzo da parte di chiunque, su qualsiasi dispositivo e con qualunque periferica. La soluzione ClickShare CX-30 offre compatibilità completa con dispositivi Windows, Mac, iOS e Android e può essere usata anche con qualsiasi tecnologia di comunicazioni unificate e periferiche USB A/V di tutti i marchi. Gli utenti di ClickShare CX-30 possono inoltre sfruttare i vantaggi di funzionalità* interattive come moderazione, vista locale del display della stanza, annotazione, lavagna e supporto Touch Back, che consente agli utenti di controllare il touchscreen nella stanza. Con ClickShare CX-30 gli utenti possono connettersi da qualsiasi dispositivo desiderino, poiché il sistema per conferenze wireless ClickShare CX-30 offre funzionalità IT-friendly tra cui una maggiore sicurezza di livello aziendale e una perfetta integrazione per proteggere i dati e la rete aziendale più ampia, oltre a una piattaforma XMS Cloud Management per una facile gestione dei dispositivi e persino le analisi per assicurarti di ottenere il massimo dal tuo sistema e dalle tue riunioni. Per domande pratiche sull'implementazione in rete della gamma ClickShare Conference, rivolgiti alla nostra assistenza tecnica o al tuo referente Barco

SPECIFICHE TECNICHE**CLICKSHARE CX-30**

ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 5-10W, 24W Max
Weight	900 gr
General specifications	
Operating system	Windows 8/8.1/10. macOS 10.13 and higher. Android v9 and higher (ClickShare App)* iOS 12 and higher (ClickShare App)*
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Audio output	USB, HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Buttons	2
ClickShare App	Desktop & Mobile*
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz (DFS)
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (front); 1x USB Type A 2.0 (front)
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Yes*
Room Dock (peripheral support)	Yes
Local view & moderation	Yes*
Network connection	LAN & WiFi *
Management and reporting	Yes
Warranty	1 year standard. 5 years coverage via SmartCare
*	* depends on configuration, available in future firmware updates

Generato il: 14 Sep 2020

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
 L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.