

# UniSee Present (UPW-210)

Controller multimediale per videowall di piccole e medie dimensioni



- **Basato su Windows, con una suite di applicazioni preinstallata, per una facilità d'uso senza precedenti**
- **Supporto BYOD, con interfaccia utente basata su browser**
- **Selezione rapida di sorgenti e layout predefiniti**
- **Installazione e configurazione veloci**
- **Completa perfettamente i videowall LCD Barco di ultima generazione**
- **Estendibile con frame-grabber per aggiungere sorgenti esterne attraverso una connessione HDMI**

UniSee Present (UPW-210) è un controller per videowall compatto, economicamente vantaggioso e multimediale. È progettato per visualizzare applicazioni basate su Windows e ingressi HDMI collegati in locale su un videowall composto da un massimo di 16 display. UPW-210 è dotato di una suite di applicazioni preinstallata, che permette agli utenti di inviare al videowall i contenuti desiderati, in un layout predefinito, con un singolo clic.

## **Visualizzazione facilitata dei contenuti**

Essendo ottimizzato per le applicazioni basate su Windows 10, UPW-210 permette di visualizzare indifferentemente video, foto, slide PowerPoint, pagine Web o sorgenti HDMI collegate fisicamente. È sufficiente selezionare le sorgenti, definire la posizione e salvare il tutto come layout del videowall. In qualsiasi momento è possibile attivare sul videowall i layout salvati, attraverso un solo clic all'interno di una pagina Web dal proprio PC o tablet.

## **Prestazioni visive ottimali**

Tutti i videowall di alta qualità hanno bisogno di un controller di alta qualità. Per questo motivo UniSee Present è progettato e completamente convalidato per permettere la migliore esperienza visiva possibile in ambienti in funzione 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per molti anni. Facilita un'integrazione diretta nel tuo dominio IT Windows ed è semplice da configurare e sottoporre a manutenzione. Per questo, rappresenta una scelta sicura sia per gli utenti sia per il personale IT.

**SPECIFICHE TECNICHE****UNISEE PRESENT (UPW-210)**

Sistema operativo	Windows 10 64-bit IoT Enterprise
Software	Layout Manager, lettore sorgenti Frame-grabber
Tipi di contenuti supportati per Layout Manager	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tutti i formati di file video e foto supportati da VLC media player: MPEG-x, H26x, JPEG, GIF...</li><li>▪ Pagine Web tramite browser Chrome</li><li>▪ Formati di file Microsoft Office tramite Word, PowerPoint, Excel, Skype for Business (a condizione che il cliente installi Microsoft Office sul dispositivo UPW)</li><li>▪ Sorgenti HDMI collegate al dispositivo frame grabber tramite l'applicazione per frame grabber fornita da Barco (HDCP 2.2)</li></ul>
Processore	Processore Intel(R) Core(TM) i7 Quad core 3,2 GHz (frequenza max turbo 4,0 GHz)
Memoria	16 GB
Disco rigido	Disco allo stato solido SSD da 256 GB
Rete	1x 1 Gb/s LAN
Scheda grafica	Scheda grafica professionale ad alte prestazioni da 4 canali 4K-UHD
Uscita	4 x 4K (UHD) tramite 4 porte DP 1.4 Consente di gestire fino a 16 display Full HD utilizzando la tecnologia loop-through di Barco
Dimensioni	Alloggiamento rackmount 3U ½ 19"
Dimensioni:	133 mm x 220 mm x 300 mm   5,24" x 8,66" x 11,81"
Peso	6,3 kg (8,1 kg imballaggio incluso)
Alimentazione	6,3 kg (8,1 kg imballaggio incluso)
Consumo energetico	Nomin. 110 W   max. 135 W
Intervallo di temperature	0° -40° C   32° -104° F
Umidità	Max. 80% (senza condensa)
Livello di rumore	Max. 36 dbA (misurato a una distanza di 1 m/32,8 piedi e a una temperatura di 22 °C/72 °F)
Conformità	CE, CB, IEC 609501, ETL, FCC Classe A, CCC, CU-EAC, BIS RCM Numero identificativo modello di conformità: NGP-210
Informazioni per ordini	R9834910 Frame-grabber HDMI collegato tramite USB per UPW-210
	R9821016 UniSee Present UPW-210 senza cavo alimentazione
	R9821016J UniSee Present UPW-210 con cavo di alimentazione per la Svizzera 2 m
	R9821016X UniSee Present UPW-210 con cavo di alimentazione tipo C13/C14 2 m
	R9821016I UniSee Present UPW-210 con cavo di alimentazione per la Cina 2 m
	R9821016G UniSee Present UPW-210 con cavo di alimentazione per il Regno Unito 2 m
	R9821016F UniSee Present UPW-210 con cavo di alimentazione tipo UE 2 m
	R9821016B UniSee Present UPW-210 con cavo di alimentazione tipo USA 2 m
	R9821016FG UniSee Present UPW-210 con cavo di alimentazione tipo UE e UK 2 m

**Generato il: 21 Dec 2021**

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.<br /> L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo [www.barco.com](http://www.barco.com).