

ClickShare CX-20

Conferenze wireless facili per piccole sale riunioni e spazi ristretti



- **Supporto BYOD completo**
- **Collaborazione remota con Button o App Desktop**
- **Funziona con il tuo dispositivo, la piattaforma per conferenze e una vasta gamma di soluzioni**
- **Sicurezza avanzata, connessa e gestita dal cloud**

Oggi come oggi, le organizzazioni richiedono flessibilità e collaborazione ibrida fluida, in particolare quando si tratta di svolgere riunioni dei team in piccole stanze attrezzate e Barco ClickShare CX-20 risponde a queste esigenze. Incoraggiando l'innovazione creativa attraverso conferenze wireless fluide, ClickShare CX-20 esegue la collaborazione ibrida con un solo clic.

Scopri le novità dell'ultimo aggiornamento ClickShare

Avvia una riunione da una piccola stanza attrezzata con il tuo dispositivo

ClickShare CX-20 consente di effettuare conferenze wireless fluide con un solo clic. Avviare riunioni ibride in piccoli spazi attrezzati dal tuo dispositivo è più facile che mai. Con il nostro sistema di sala wireless agnostico, avvia una riunione ibrida in piccoli spazi attrezzati dal tuo laptop, utilizzando il tuo strumento di conferenza preferito, in meno di sette secondi. Entra, connettiti automaticamente ai dispositivi della stanza come videocamere, microfoni, altoparlanti, soundbar, risparmiando tempo e ottimizzando l'efficienza. Crea un flusso di collaborazione ibrido con un solo clic. Per dipendenti e ospiti.

Scegli come collaborare

ClickShare CX-20 fornisce scelta e flessibilità eccezionali, permettendoti di decidere come collaborare. Plug & Play con il ClickShare Button e scegli flussi di riunioni intelligenti e basati sugli intenti alimentati dall'app per rendere le tue riunioni intuitive e interattive. Entrambi facilitano un'esperienza utente semplice e coerente. Goditi funzioni utili come la visualizzazione locale del display della stanza e l'integrazione del calendario.

ClickShare CX-20 è anche indipendente dalla tecnologia e completamente compatibile con la tecnologia della tua piattaforma per conferenze (UC) e un'ampia



gamma di periferiche USB. Funzionalità aggiuntive come la vista locale del display della sala contribuiscono a ottimizzare la tua esperienza di riunione con un solo clic.

Riunioni ibride migliorate? Sì. Con flussi di riunioni intelligenti e intuitivi nell'app ClickShare

I Flussi di riunioni intelligenti basati sugli intenti rendono la tua esperienza di riunione semplice e senza stress. Entrando nella stanza, vedi subito se è disponibile o prenotata. Connettiti automaticamente alla sala riunioni (PresentSense rilevamento di prossimità a ultrasuoni) o collega un Button. ClickShare ti guida come host o partecipante (Host Flow). Avvia la riunione dal tuo calendario personale con un solo clic (Partecipa con un clic). Condividi la tua presentazione, tieni traccia del video del partecipante da remoto, fianco a fianco (ConferenceView). Condividi lo schermo intero o la finestra dell'applicazione, mantenendo privato lo schermo del laptop per prendere appunti. Al termine della chiamata, la sala riunioni diventa un display di segnaletica digitale.

Sicurezza avanzata e integrazione perfetta

Una serie di funzionalità IT friendly rende ClickShare Conference una soluzione perfetta per qualsiasi ambiente aziendale. ClickShare Conference, eccellente in termini di sicurezza avanzata, si integra perfettamente in qualsiasi rete IT. Con la piattaforma XMS (Cloud) Management ti godi un'agevole gestione delle unità, delle esperienze utente intuitive e dei chiari dati analitici per guidare il tuo ambiente di lavoro digitale.

Per domande pratiche sull'implementazione in rete della gamma ClickShare Conference, rivolgiti alla nostra assistenza tecnica o al tuo referente Barco.

Puoi avere ClickShare nelle tue sale riunioni senza indugio, grazie ai forti livelli di inventario per tutti i modelli.

SPECIFICHE TECNICHE**CLICKSHARE CX-20**

| ClickShare Base Unit dimensions | |
|---|---|
| Dimensioni (AxLxP) | 34 mm x 135 mm x 135 mm |
| Alimentazione | Spina CA da 110/220 V standard o USB-C |
| Consumo energetico | Funzionamento: 5 -10 W, 24 W max |
| Peso | 900 gr |
| General | |
| Sistema operativo | Windows 10 e versioni successive macOS 11 (BigSur) e versioni successive. Android v11 e versioni successive (app ClickShare) iOS 14 e versioni successive (app ClickShare) |
| Requisiti di sistema | Per un'esperienza fluida con Microsoft Teams o Zoom. Minimo: Processore Intel i3 dual-core /8 GB di RAM / OS: Windows 10 ultima build o ultima build Mojave Consigliato: Intel i5 processore a 4 core / 8 GB di RAM / OS: Windows 10 ultima build o Mac OS ultima build |
| Uscite video | 4K UHD (3840 x 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b o USB-C DisplayPort 1.2 |
| Uscita audio | USB, HDMI |
| USB | 1 USB-A, 1 USB-C |
| ClickShare Button | 1 |
| ClickShare App | Desktop e dispositivi mobili |
| Native protocols | AirPlay, Google Cast, Miracast |
| Numero massimo di connessioni simultanee (con Button e/o App) | 32 |
| Livello di rumore | Max 25 dBA a 0 -30 °C Max 30 dBA a 30 -40 °C |
| Protocollo di autenticazione | WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode |
| Protocollo di trasmissione wireless | IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1 |
| Portata | Max. 30 m (100 piedi) tra ClickShare Button e ClickShare Base Unit Banda di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz (DFS) |
| Banda di frequenza | 2,4 GHz e 5 GHz (canali DFS supportati in alcuni paesi) |
| Connessioni | 1 LAN Ethernet 1 Gbit 1 USB Type-C 2.0 (anteriore); 1 USB Type-A 2.0 (anteriore) |
| Intervallo di temperatura | Funzionamento: da 0 °C a +40 °C (da +32 °F a +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) a 3000 m Stoccaggio: da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F) |
| Umidità | Stoccaggio: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa |
| Sistema antifurto | Lucchetto Kensington |
| Certificazioni | FCC/CE |
| Touch screen support & Interactivity | / |
| Conferenze wireless | tramite app o Button |
| Vista locale | Vista locale solo del display della stanza |
| Connessione in rete | LAN e Wi-Fi* |
| Management and reporting | Si |
| Garanzia | 1 anno standard. 5 anni di copertura tramite SmartCare |

Generato il: 12 Dec 2022

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
 L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.