


Telaio multifunzionale UDM (telaio regolabile)

Telaio multifunzionale per serie UDM



- In caso di installazione fissa:

Utilizzare un piedistallo solido per posizionare un singolo proiettore UDM (con o senza rigging frame)

- Utilizzare un piedistallo solido per posizionare un singolo proiettore UDM (con o senza rigging frame)
Utilizzare un piedistallo solido e i rigging frame UDM per impilare i proiettori UDM fino a un massimo di 3 unità di altezza.
- Utilizzare un piedistallo solido e i rigging frame UDM per impilare i proiettori UDM fino a un massimo di 3 unità di altezza.

- In caso di installazione sospesa:

Utilizzare i rigging frame UDM per sospendere fino a un massimo di 2 proiettori UDM impilati (montaggio da tavolo o montaggio a soffitto).

- Utilizzare i rigging frame UDM per sospendere fino a un massimo di 2 proiettori UDM impilati (montaggio da tavolo o montaggio a soffitto).
Utilizzare un rigging frame UDM per appendere un proiettore UDM in verticale (montaggio a parete)

- Utilizzare un rigging frame UDM per appendere un proiettore UDM in verticale (montaggio a parete)

(In caso di installazione del proiettore in posizioni diverse dalla scrivania o dal soffitto, è preferibile utilizzare il rigging frame progettato per questo scopo.)

SPECIFICHE TECNICHE**TELAIO MULTIFUNZIONALE UDM (TELAIO REGOLABILE)**

Dimensioni

88,9 x 71,1 x 46,3 cm (35 x 27,99 x 18,23 pollici)

Peso

23 kg / 50,51 lb

Generato il: 07 Jan 2022

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
 L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.