

FLD+ Long Focus 0,8 - 1,21 : 1 (EN45)



Rapporto focale

- SX+ 0,81-1,22:1
- 1080 / WUXGA 0,75-1,13:1
- Panorama / WQXGA 0,80-1,21:1
- Nativa 4K 0.70-1.06:1
- F80: 1,06 - 1,60 : 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 richiede l'adattatore per obiettivo FLD/FLD+)

SPECIFICHE TECNICHE**FLD+ LONG FOCUS 0,8 - 1,21 : 1 (EN45)**

Funzionamento F/#	F 2.4-3.29 Iris F# 2.4-6.5 automatizzato
Rapporto zoom	1.51 Zoom e messa a fuoco motorizzati
Lunghezza focale	15,85-23,93 mm
Intervallo messa a fuoco	Prestazioni ottiche 5-30 m
Intervallo di messa a fuoco personalizzato	Disponibile intervallo di messa a fuoco esteso; contattare il servizio vendite per informazioni dettagliate
Peso	3,04 kg
Rapporto di proiezione	Chip DMD <ul style="list-style-type: none">■ WQXGA 0.8-1.21:1■ 1080p /WUXGA 0.75-1.13 :1■ SXGA+ 0.81-1.22:1
Tolleranza per dimensioni immagine +/-2%	

Generato il: 05 Dec 2022

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
 L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.