

ClickShare CSE-200+

Soluzione di collaborazione wireless per la condivisione di contenuti creativi, ideale per le aziende



- Fino a 2 utenti a schermata
- Condivisione da portatile, tablet o smartphone
- Semplice passaggio tra sorgenti wireless e cablate
- Funzionalità di sicurezza avanzate
- Supporto di annotazione, lavagna e TouchBack su pannelli 4K
- Gestione centralizzata
- Sistema fornito con 2 dispositivi Button

La creatività favorisce la produttività. Riunioni creative, brainstorming e discussioni migliorano la collaborazione nel team e i risultati aziendali. Con la soluzione di collaborazione wireless ClickShare, puoi favorire lo sviluppo di idee e consentire una collaborazione efficiente in azienda.

Condivisione avanzata

CSE-200+ offre un'esperienza di collaborazione interattiva per sale riunioni di medie dimensioni. Fino a 2 persone possono condividere contenuti contemporaneamente. È sufficiente collegare un dispositivo alimentato tramite USB, ClickShare Button, al proprio PC o Mac e premere il pulsante per condividere i contenuti del portatile sullo schermo di grandi dimensioni della sala riunioni. Grazie alle app ClickShare, gli utenti possono inoltre condividere i contenuti da portatili, telefoni cellulari o tablet. Assicurati di avere la versione firmware installata nella Base Unit per usare al meglio l'app desktop.

Favorisci la creatività nell'intera azienda

La soluzione CSE-200+ è stata progettata per le aziende. Offre un ingresso HDMI per le apparecchiature legacy, semplice passaggio tra sorgenti wireless e cablate, funzionalità di sicurezza avanzate, integrazione di rete completa, un'ampia gamma di funzionalità di interattività, tra cui annotazione, lavagna e supporto TouchBack su pannelli 4K, nonché gestione centralizzata. La soluzione CSE-200+ consente la condivisione simultanea di contenuti da parte di 2 persone, per favorire il brainstorming e la produttività nell'azienda.

CSE-200+ è un prodotto creato con flussi e processi certificati ISO 27001.

SPECIFICHE TECNICHE**CLICKSHARE CSE-200+**

General specifications	
Operating system	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (ClickShare app) iOS 11, 12 & 13 (ClickShare app)
Video outputs	1x HDMI 1.4b
Video inputs	1x HDMI 1.2
Output resolution	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz
Input resolutions	1920x1080 @60Hz
Audio	Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm, S/PDIF
AirPlay Support	iOS 11, 12 & 13 / macOS 10.14, 10.15
Google Cast Support	Android 9, 10
Miracast support	Miracast R2 support on Windows 10
Frame rate	Up to 30fps*
Number of sources simultaneous on screen	2
Number of simultaneous connections	16
iPad, iPhone and Android compatibility	Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app
Extended desktop	Available for Windows, requires ClickShare Extension Pack.
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand-alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (back); 2x USB Type A 2.0 (back); 1x USB Type A 2.0 (front) Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Warranty	3 years standard
*Note	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

ClickShare Base Unit dimensions

Dimensions (HxWxD)	39mm x 200mm x 202mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 50W (max) Standby:
Weight	900 gr

Generato il: 08 May 2020

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
 L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.