

ClickShare CSE-200+

soluzione di collaborazione wireless per la condivisione di contenuti creativi, ideale per presentazioni aziendali



- **Possibilità di connettere fino a 2 utenti contemporaneamente**
- **Condivisione da laptop, tablet o smartphone**
- **Passaggio rapido dalle sorgenti wireless a quelle cablate**
- **Funzioni di sicurezza avanzate**
- **Supporto note, lavagna e TouchBack su pannelli 4K**
- **Gestione centralizzata**
- **Dotato di 2 Button**

La creatività favorisce la produttività. Riunioni creative, brainstorming e le discussioni migliorano la collaborazione nel team e i risultati aziendali. Con la soluzione di collaborazione wireless ClickShare, puoi favorire la progettazione senza sforzi e una collaborazione efficiente in azienda.

Un'esperienza di condivisione arricchita

CSE-200+ offre esperienze di collaborazione interattiva per sale riunioni di medie dimensioni. Fino a due persone possono condividere contenuti contemporaneamente. È sufficiente connettere un dispositivo alimentato tramite USB, il ClickShare Button, al proprio PC o Mac e premere il pulsante per condividere i contenuti del portatile sullo schermo del proiettore nella sala riunioni. Grazie alle App ClickShare, è inoltre possibile condividere contenuti dal proprio laptop, telefono cellulare o tablet. Assicurati di avere installato il firmware versione 1.7 sulla base Unit per consentire la migliore esperienza con l'applicazione Desktop.

Stimola la creatività della tua azienda

CSE-200+ è stato progettato per le aziende. Offre ingresso HDMI per le apparecchiature preesistenti, facile passaggio tra sorgenti wireless e cablate, funzionalità di sicurezza avanzate, integrazione completa nella rete, un'ampia gamma di funzionalità di interattività, tra cui note, lavagna e TouchBack su pannelli 4K e gestione centralizzata. Grazie alla possibilità di condivisione dei contenuti fino a due persone contemporaneamente, CSE-200+ incoraggia il brainstorming e la produttività della tua azienda.

CSE-200 è un prodotto certificato ISO 27001.

SPECIFICHE TECNICHE**CLICKSHARE CSE-200+**

General specifications	
Operating system	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (ClickShare app) iOS 11, 12 & 13 (ClickShare app)
Video outputs	1x HDMI 1.4b
Video inputs	1x HDMI 1.2
Output resolution	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz
Input resolutions	1920x1080 @60Hz
Audio	Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm, S/PDIF
AirPlay Support	iOS 11, 12 & 13 / macOS 10.14, 10.15
Google Cast Support	Android 9, 10
Miracast support	Miracast R2 support on Windows 10
Frame rate	Up to 30fps
Number of sources simultaneous on screen	2
Number of simultaneous connections	16
iPad, iPhone and Android compatibility	Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app
Extended desktop	Available for Windows, requires ClickShare Extension Pack.
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand-alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (back); 2x USB Type A 2.0 (back); 1x USB Type A 2.0 (front) Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Warranty	3 years standard
ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	39mm x 200mm x 202mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 50W (max) Standby:
Weight	900 gr

Generato il: 19 Jul 2019

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.

 L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.