

ClickShare CSE-200+

Soluzione di collaborazione wireless per la condivisione di contenuti creativi, ideale per le aziende



- Fino a 2 utenti a schermata
- Condivisione da portatile, tablet o smartphone
- Semplice passaggio tra sorgenti wireless e cablate
- Funzionalità di sicurezza avanzate
- Supporto di annotazione, lavagna e TouchBack su pannelli 4K
- Gestione centralizzata
- Sistema fornito con 2 dispositivi Button

La creatività favorisce la produttività. Riunioni creative, brainstorming e discussioni migliorano la collaborazione nel team e i risultati aziendali. Con la soluzione di collaborazione wireless ClickShare, puoi favorire lo sviluppo di idee e consentire una collaborazione efficiente in azienda.

Condivisione avanzata

CSE-200+ offre un'esperienza di collaborazione interattiva per sale riunioni di medie dimensioni. Fino a 2 persone possono condividere contenuti contemporaneamente. È sufficiente collegare un dispositivo alimentato tramite USB, ClickShare Button, al proprio PC o Mac e premere il pulsante per condividere i contenuti del portatile sullo schermo di grandi dimensioni della sala riunioni. Grazie alle app ClickShare, gli utenti possono inoltre condividere i contenuti da portatili, telefoni cellulari o tablet. Assicurati di avere la versione firmware installata nella Base Unit per usare al meglio l'app desktop.

Favorisci la creatività nell'intera azienda

La soluzione CSE-200+ è stata progettata per le aziende. Offre un ingresso HDMI per le apparecchiature legacy, semplice passaggio tra sorgenti wireless e cablate, funzionalità di sicurezza avanzate, integrazione di rete completa, un'ampia gamma di funzionalità di interattività, tra cui annotazione, lavagna e supporto TouchBack su pannelli 4K, nonché gestione centralizzata. La soluzione CSE-200+ consente la condivisione simultanea di contenuti da parte di 2 persone, per favorire il brainstorming e la produttività nell'azienda.

CSE-200+ è un prodotto creato con flussi e processi certificati ISO 27001.

SPECIFICHE TECNICHE**CLICKSHARE CSE-200+**

| General specifications | |
|--|--|
| Operating system | Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (ClickShare app) iOS 11, 12 & 13 (ClickShare app) |
| Video outputs | 1x HDMI 1.4b |
| Video inputs | 1x HDMI 1.2 |
| Output resolution | 4K UHD (3840*2160) @ 30Hz |
| Input resolutions | 1920x1080 @60Hz |
| Audio | Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm, S/PDIF |
| AirPlay Support | iOS 11, 12 & 13 / macOS 10.14, 10.15 |
| Google Cast Support | Android 9, 10 |
| Miracast support | Miracast R2 support on Windows 10 |
| Frame rate | Up to 30fps* |
| Number of sources simultaneous on screen | 2 |
| Number of simultaneous connections | 16 |
| iPad, iPhone and Android compatibility | Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app |
| Extended desktop | Available for Windows, requires ClickShare Extension Pack. |
| Authentication protocol | WPA2-PSK in stand-alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode |
| Wireless transmission protocol | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac and IEEE 802.15.1 |
| Reach | Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit |
| Frequency band | 2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries) |
| Connections | 1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (back); 2x USB Type A 2.0 (back); 1x USB Type A 2.0 (front) Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF |
| Noise Level | Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C |
| Temperature range | Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F) |
| Humidity | Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing |
| Anti-theft system | Kensington lock |
| Certifications | FCC/CE |
| Warranty | 3 years standard |
| *Note | *In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment. |

| ClickShare Base Unit dimensions | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Dimensions (HxWxD) | 39mm x 200mm x 202mm |
| Power supply | Standard 110/220 V AC plug |
| Power consumption | Operational: 50W (max) Standby: |
| Weight | 900 gr |

Generato il: 08 May 2020

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.