

# ClickShare C-5

Come fare fluire la collaborazione ibrida in sale riunioni di piccole e medie dimensioni e negli spazi ristretti



- **Supporto BYOD completo**
- **Condivisione dei contenuti senza interruzioni**
- **Sicurezza avanzata**
- **Connessione e gestione cloud**
- **Collabora con la DesktopApp**

Un ambiente di lavoro ibrido richiede una collaborazione fluente e la flessibilità necessaria per condividere facilmente i contenuti, a schermo e da remoto, anche nelle sale riunioni più piccole della tua azienda. ClickShare C-5 è l'hub di presentazione wireless che fa scorrere le tue riunioni ibride con un clic.

Scopri le novità dell'ultimo aggiornamento ClickShare

## **Condividi facilmente i contenuti dal tuo dispositivo**

Avvia una riunione in pochi secondi. Tutti, inclusi gli ospiti, possono condividere i contenuti in modalità wireless sul display della sala centrale in full HD. Con un solo clic nell'app ClickShare, da qualsiasi laptop (Pc o Mac) o dispositivo mobile per una migliore integrazione del flusso di lavoro. Oppure con il ClickShare Button, se preferisci una soluzione Plug&Play (venduta separatamente). Nessun cavo, nessuna formazione necessaria.

Con l'assistenza BYOD completa su pannelli 4K, la nostra soluzione di presentazione wireless offre un'esperienza di collaborazione ibrida semplice in tutte le sale riunioni aziendali per mantenere i tuoi contenuti. Supportiamo il mirroring dello schermo con AirPlay, GoogleCast e Miracast. Goditi le funzionalità di collaborazione avanzate come la visualizzazione del display della sala sul tuo dispositivo o la decisione riguardo a cosa condividere, a schermo intero o in una singola finestra.

## **Sicurezza avanzata e integrazione perfetta**

Progettato per l'implementazione aziendale, il C-5 di livello IT offre funzionalità di sicurezza avanzate (certificazione ISO27001) e un'ampia gamma di opzioni di connettività. Con la piattaforma XMS Cloud Management puoi goderti una gestione da remoto delle unità e dei chiari dati analitici per guidare il tuo



ambiente di lavoro digitale. Per domande pratiche sull'implementazione in rete della gamma ClickShare Conference, rivolgiti alla nostra assistenza tecnica o al tuo referente Barco.

### **Aumenta la collaborazione nella tua sala conferenze fissa esistente**

ClickShare C-5 può essere utilizzato come stand-alone o in combinazione con la tua sala conferenze esistente. Consente di effettuare riunioni ibride in sale conferenze Microsoft Teams, Zoom o Webex esistenti con una semplice condivisione di contenuti wireless, con un clic. ClickShare completa la configurazione esistente e rende ibrido il flusso di collaborazione. Progettato per adattarsi perfettamente alla tua attività ed evolversi con la stessa. Con la flessibilità per il futuro integrata, è uno degli investimenti più intelligenti che puoi fare nella tua sala riunioni o nell'ecosistema della sala conferenze.

**SPECIFICHE TECNICHE****CLICKSHARE C-5**

<b>ClickShare Base Unit dimensions</b>	
Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standard 110/220 V AC plug
Power consumption	Operational: 5-10W, 24W Max
Weight	900 gr
<b>General specifications</b>	
Operating system	Windows 8/8.1/10, macOS 10.13 and higher. Android v9 and higher (ClickShare App)* iOS 12 and higher (ClickShare App)*
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz, HDMI 1.4b
Audio output	HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Buttons	0
ClickShare App	Desktop & Mobile
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	minimum 32
Noise Level	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reach	Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz
Frequency band	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connections	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Type-C 2.0 (front); 1x USB Type A 2.0 (front)
Temperature range	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Room Dock (peripheral support)	No
Local view & moderation	Local view of the room display only
Network connection	LAN & WiFi
Management and reporting	Yes
Warranty	1 year standard, 5 years coverage via SmartCare
*	* depends on configuration, available in future firmware updates

Generato il: 06 Jul 2021

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.<br />L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo [www.barco.com](http://www.barco.com).